



Philips Xenon Standard
Bola lampu depan

Jenis lampu: D1S
Kemasan berisi: 1
85 V, 35 W
Standar

85415C1



Merasa aman saat mengemudi

Kualitas orisinal

Philips Xenon Standard disediakan sebagai pengganti lampu yang rusak. Kualitas dan kinerjanya setara dengan bohlam orisinal

Pengganti berkualitas orisinal bagi lampu depan Anda

- Xenon Standard adalah pilihan lampu pengganti berkualitas orisinal

Keamanan maksimal dengan Xenon HID

- Cahaya kuat dari bohlam Xenon HID menawarkan keselamatan maksimal

Pabrikasi peralatan orisinal

- Mematuhi standar pengesahan ECE yang berkualitas tinggi
- Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi
- Produsen lampu mobil pemenang penghargaan
- Philips adalah pilihan produsen mobil terkemuka.
- Lampu mobil Philips sangat tahan lembap
- Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

PHILIPS

Bola lampu depan
Jenis lampu: D1S Kemasan berisi: 1, 85 V, 35 W, Standar

85415C1

Kelebihan Utama

Pengganti berkualitas orisinal



Philips Xenon Standard menawarkan kinerja lampu berkualitas orisinal seperti pada mobil baru. Kualitas bohlam ini didukung oleh semua produsen besar mobil.

Keamanan maksimal dengan Xenon HID

Lampu Xenon HID (High Intensity Discharge) menawarkan cahaya dua kali lebih banyak* untuk mengemudi dengan lebih aman dalam semua kondisi. Cahaya putih intens yang dihasilkan oleh lampu Xenon HID sama seperti terangnya siang hari. Penelitian menunjukkan bahwa lampu mobil xenon membantu pengemudi berkonsentrasi di jalan raya dan membedakan hambatan serta rambu lalu lintas jauh lebih cepat dibandingkan dengan lampu biasa. *dibandingkan lampu halogen standar

Pilihan produsen mobil

Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern - Philips adalah pencipta teknologi Xenon HID. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

Pengesahan ECE



Philips Automotive dikhususkan untuk memproduksi produk dan layanan terbaik di pasar Pabrik Peralatan Orisinal serta di pasar purnajual. Produk-produk kami dibuat dari bahan berkualitas tinggi dan diuji dengan spesifikasi tertinggi guna memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan berkendara bagi para pelanggan. Seluruh proses produksi kami diuji secara cermat, dikendalikan, dan bersertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) sesuai persyaratan tertinggi ECE.

Kaca kuarsa berkualitas tinggi



Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650° C dan kaca 800° C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan

menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat

Tahan lembap

Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°C, kaca 800°C) yang tahan terhadap kejutan termal: seperti, jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak.

Tahan Sinar UV



Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips sangat cocok untuk semua kondisi berkendara dan tahan lama

Lampu Mobil yang Disarankan



Lampu-lampu kami kerap mendapat pujian dari para pakar otomotif.

Bola lampu depan
Jenis lampu: D1S Kemasan berisi: 1, 85 V, 35 W, Standar

85415C1

Spesifikasi

Penjelasan produk

- Teknologi: Xenon
- Penggunaan: Lampu jauh, Lampu dekat
- Nama resmi: D1S
- Pengesahan ECE
- Produk: Xenon Standard
- Jenis: D1S
- Alas: PK32d-2
- Penandaan ECE: E1 04j

Karakteristik listrik

- Watt: 35 W
- Voltase: 85 volt

Masa pakai

- Masa pakai: B3/Tc = 2000/3000

Karakteristik cahaya

- Lumen: 3350 ±300
- Suhu warna: 4200

Informasi pemesanan

- Kode pemesanan: 36178094



Tanggal dikeluarkan
2020-02-03

Versi: 7.0.1

12 NC: 8670 000 95747
UPC: 0 46677 71544 1

© 2020 Philips Lighting Holding B.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Philips Lighting Holding B.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Dibandingkan bohlam halogen standar