



Philips
Peralatan konversi Xenon
HID

H1
12V
35W

858094KX2

Lampu yang sesuai untuk pandangan yang lebih baik

Peralatan konversi Philips Xenon HID adalah peluang Anda untuk beralih dari lampu depan halogen standar ke bohlam Xenon yang paling terang dan paling putih.

Bohlam Xenon HID - Kualitas Philips asli

- Bohlam HID orisinal
- Pola berkas cahaya superior
- Produk komprehensif tersedia untuk hampir semua model mobil

Ballast - Mudah Dipasang

- Ballast terpadu dengan starter
- Peralatan pemasangan lengkap

PHILIPS

Peralatan konversi Xenon HID
H1 12V, 35W

Spesifikasi

Spesifikasi teknis

- Alas: P14,5s
- Keterangan: Bohlam konversi H1
- Produk: 4K

- Voltase: 12 volt
- Watt: 35 W

Data Kemasan

- Kemasan: X2

858094KX2

Kelebihan Utama

Bohlam HID orisinal

Bohlam HID orisinal

Pola berkas cahaya superior

Penyejajaran 3 sumbu

Produk komprehensif

Produk komprehensif tersedia untuk hampir semua model mobil

Ballast terpadu

Ballast terpadu dengan starter

Peralatan pemasangan lengkap

Semuanya disertakan untuk meningkatkan lampu mobil Anda (terkait dengan bohlam Philips Xenon HID)



Tanggal dikeluarkan
2016-12-22

Versi: 3.0.1

12 NC: 8670 000 97941

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com