

Philips
Peralatan konversi Xenon
HID

Bohlam konversi H7
12V
35W

858134KX2



Lampu yang sesuai untuk pandangan yang lebih baik

Peralatan konversi Philips Xenon HID adalah peluang Anda untuk beralih dari lampu depan halogen standar ke bohlam Xenon yang paling terang dan paling putih.

Bohlam Xenon HID - Kualitas Philips asli

- Bohlam HID orisinal
- Pola berkas cahaya superior
- Produk komprehensif tersedia untuk hampir semua model mobil

Ballast - Mudah Dipasang

- Ballast terpadu dengan starter

PHILIPS

Peralatan konversi Xenon HID
Bohlam konversi H7 12V, 35W

Spesifikasi

Spesifikasi teknis

- Alas: PX26d
- Keterangan: Bohlam konversi H7
- Produk: 4K

- Voltase: 12 volt
- Watt: 35 W

Data Kemasan

- Kemasan: X2

858134KX2

Kelebihan Utama

Bohlam HID orisinal

Bohlam HID orisinal

Pola berkas cahaya superior

Penyejajaran 3 sumbu

Produk komprehensif

Produk komprehensif tersedia untuk hampir semua model mobil

Ballast terpadu

Ballast terpadu dengan starter



Tanggal dikeluarkan
2016-12-22

Versi: 2.1.1

12 NC: 8670 001 01429

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com