

Philips
ชุดแปลงไฟ Xenon HID

9005

12V
35W

858224KX2



ใช้ได้พอดีเพื่อทัศนวิสัยที่ดีกว่า

ชุดการเปลี่ยน Xenon HID ของ Philips
ให้คุณสามารถเปลี่ยนจากหลอดไฟหน้าฮาโลเจนมาตรฐานให้เป็นหลอดไฟ Xenon
ที่ให้แสงสีขาวที่สุดและสว่างที่สุด

หลอดไฟ Xenon HID - คุณภาพ Philips ของแท้

- หลอด HID ดั้งเดิม
- รูปแบบลำแสงที่เหนือกว่า
- ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานง่ายสำหรับรถยนต์เกือบทุกรุ่น

บัลลาสต์ - ติดตั้งง่าย

- มีบัลลาสต์พร้อมสตาร์ทเตอร์ในตัว
- ชุดติดตั้งครบครัน

PHILIPS

ชุดแปลงไฟ Xenon HID
9005 12V, 35W

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

- รุ่น: P20d
- รายละเอียด: หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน 9005
- ช่วง: 4K

- แรงดันไฟฟ้า: 12 V
- ขนาดวัตต์: 35 วัตต์

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

- ขนาดบรรจุ: X2

858224KX2

ไฮไลต์

หลอด HID ดั้งเดิม
หลอด HID ดั้งเดิม

รูปแบบลำแสงที่เหนือกว่า
การวางแนวแบบ 3 แกน

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานง่าย
ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานง่ายสำหรับรถยนต์เกือบทุกรุ่น

มีบัลลาสต์ในตัว
มีบัลลาสต์พร้อมสตาร์ทเตอร์ในตัว

ชุดติดตั้งครบครัน
มาพร้อมอุปกรณ์สำหรับอัปเกรดระบบส่องสว่างสำหรับ
รถของคุณ (ที่เกี่ยวกับหลอดไฟ Philips Xenon HID)



วันที่ออก 2016-12-22

เวอร์ชัน: 3.0.1

12 NC: 8670 001 00257

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com