

Philips  
Xenon HID 轉換套件

9005

12 伏  
35 瓦

858224KX2



## 更合適，看得更清更遠

Philips Xenon HID 氙氣車燈升級套件讓您可立即從鹵素車頭燈升級為最亮最白的氙氣車燈。

### **Xenon HID 燈泡 - 真正的 Philips 品質**

- 原廠 HID bulbs
- 卓越的投射角
- 全能產品適合大部分汽車型號使用

### **鎮流器 - 容易安裝**

- 鎮流器與起動裝置整合
- 完整安裝套件

**PHILIPS**

Xenon HID 轉換套件  
9005 12 伏, 35 瓦

## 規格

### 技術規格

- 底座 : P20d
- 描述 : 轉換燈泡 9005
- 範圍 : 4K

- 電壓 : 12 伏
- 瓦數 : 35 瓦

### 包裝資料

- 包裝 : x2

858224KX2

## 產品特點

### 原廠 HID bulbs

原廠 HID bulbs

### 卓越的投射角

卓越的投射角

### 全能產品

全能產品適合大部分汽車型號使用

### 整合鎮流器

鎮流器與起動裝置整合

### 完整安裝套件

包括車燈升級所需的所有配件 ( 連同 Philips Xenon HID 燈泡 )



出版日期 2016-12-22

版本 : 3.0.1

12 NC: 8670 001 00257

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)