

Philips  
Bộ chuyển đổi Xenon HID

9006  
12 V  
35 W

858314KX2



## Phù hợp dễ dàng cho tầm nhìn tốt hơn

Bộ chuyển đổi Philips Xenon HID là cơ hội của bạn để chuyển đổi từ đèn pha halogen chuẩn sang bóng đèn Xenon sáng và trắng tối đa.

### **Bóng đèn Xenon HID - Chất lượng Philips đích thực**

- Bóng đèn HID chính hãng
- Chùm tia sáng cao cấp
- Sản phẩm toàn diện có sẵn cho hầu hết các kiểu xe hơi

### **Chân lưu - Dễ lắp đặt**

- Chân lưu tích hợp cùng với bộ khởi động
- Bộ cài đặt đầy đủ

**PHILIPS**

Bộ chuyển đổi Xenon HID  
9006 12 V, 35 W

## Các thông số

### Thông số kỹ thuật

- Chân cắm: P22d
- Mô tả: Bộ chuyển đổi bóng đèn 9006
- Dây sản phẩm: 4K

- Điện áp: 12 V
- Công suất: 35 W

### Dữ liệu đóng gói

- Đóng gói: X2

858314KX2

## Những nét chính

### Bóng đèn HID chính hãng

Bóng đèn HID chính hãng

### Chùm tia sáng cao cấp

Sắp xếp theo 3 trục

### Sản phẩm toàn diện

Sản phẩm toàn diện có sẵn cho hầu hết các kiểu xe hơi

### Chân lưu tích hợp

Chân lưu tích hợp cùng với bộ khởi động

### Bộ cài đặt đầy đủ

Mọi thứ được bao gồm để nâng cấp chiếu sáng xe hơi của bạn (kết hợp với bóng đèn Philips Xenon HID)



Ngày phát hành  
2016-12-22

Phiên bản: 3.0.1

12 NC: 8670 001 00258

© 2016 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke  
Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)