



フィリップス Signage
Solutions
D ラインディスプレイ

86 インチ
UHD (3840 x 2160)
500 cd/m²

SignageSolutions



86BDL4510D

ありきたりな言葉では足りない

スマートで高速な 24 時間 365 日稼働用ディスプレイ。

フィリップスの高速 D ラインプロフェッショナル 4K UHD ディスプレイで、1 段上のビジュアル環境へ。画質に定評のあるフィリップスが、さらに自然な色とくっきりとしたコントラストを実現。複数のソースからのコンテンツも 1 つの画面に容易に表示できます。

鮮明な画像。驚異的なプロセッサ速度。

- 横向きまたは縦向き配置
- 4K UHD。リッチで深みのある画像。圧倒的なコントラスト
- IPS パネル：あらゆる角度から豊かな色を実現

フレキシブルな操作性

- 電力消費を抑える SmartPower

簡単なセットアップ。トータルコントロール。

- SmartPlayer によりお好みのタイミングでコンテンツを再生
- CMND & Control により、操作、監視、メンテナンス


コスト効率の高いシステムソリューション

- フェイルオーバー機能で、コンテンツの常時再生が可能
- 自動バックライト制御でエネルギーを節約

PHILIPS


特長

フェイルオーバー



待合室から会議室まで、常に途切れることなく映像を再生できます。フェイルオーバー機能により、フィリップスプロフェッショナルディスプレイがプライマリ入力とセカンダリ入力を自動的に切り替えるため、万が一プライマリソースがダウンした場合でもコンテンツを再生し続けることができます。代替入力のリストを設定するだけで、常に映像を流すことが可能です。

SmartPower



バックライトの強度を抑制することにより、最大 50%まで消費電力を抑えることができ、

CMND & Control



ローカル (LAN) 接続を介してディスプレイネットワークを構築できます。CMND & Control を使用すれば、入力制御や表示ステータスの監視などの重要な

機能を実行できます。1 画面でも 100 画面でも管理することが可能です。

SmartPlayer



お持ちの USB をコスト効率の高いデジタルサイネージデバイスに変えてみましょう。USB にお好きなコンテンツ (ビデオ、オーディオ、写真) を保存してディスプレイに差し込み、オンスクリーンメニューでプレイリストを作成してコンテンツをスケジュール設定するだけです。お気に入りのプレイリストをいつでもどこでも楽しめます。

仕様

画像/表示

- 画面サイズ (対角寸法) : 85.6 インチ / 217.4 cm
- パネル解像度 : 3840 x 2160
- 最適分解能 : 3840 x 2160 (60Hz)
- 明るさ : 500 cd/m²
- コントラスト比 (標準値) : 1200:1
- ダイナミックコントラスト比 : 500,000:1
- 縦横比 : 16:9
- 応答時間 (標準値) : 8 ms
- ピクセルピッチ : 0.4935 x 0.4935 mm
- 表示色数 : 10 億 7,000 万
- 視野角 (H/V) : 178 / 178 度
- 画像拡張 : 3/2 ~ 2/2 モーションプルダウン, 3D コームフィルター, モーション補償インターレース解除, 3D MA インターレース解除, ダイナミックコントラストの強化, プログレッシブスキャン
- パネル技術 : IPS

アプリ対応

- ビデオ入力 : DisplayPort1.2 (x1) , DVI-I (x1) , HDMI 2.0 (x3) , USB 2.0 (x2)
- ビデオ出力 : DisplayPort1.2 (x1) , HDMI 2.0 (x1)
- オーディオ入力 : 3.5 mm ジャック
- オーディオ出力 : 3.5 mm ジャック
- 外部制御 : RJ45, RS232C (入力/出力) 2.5 mm ジャック, IR (入力/出力) 3.5 mm ジャック
- その他の接続端子 : OPS

対応解像度

コンピュータ形式

| 解像度 | リフレッシュレート |
|-------------|-----------|
| 1920 x 1080 | 60 Hz |
| 1280 x 1024 | 60 Hz |
| 1024 x 768 | 60 Hz |
| 1280 x 720 | 60 Hz |
| 1440 x 900 | 60 Hz |
| 1600 x 900 | 60Hz |
| 1680 x 1050 | 60Hz |
| 3840 x 2160 | 30、60Hz |
| 640 x 480 | 60 Hz |
| 800 x 600 | 60 Hz |

ビデオ形式

| 解像度 | リフレッシュレート |
|-------|-------------|
| 1080p | 50、60 Hz |
| 1080i | 50、60 Hz |
| 2160p | 24、30、60 Hz |

| | |
|------|----------|
| 480i | 60 Hz |
| 480p | 60 Hz |
| 576i | 50 Hz |
| 576p | 50 Hz |
| 720p | 50、60 Hz |

質量/寸法

- セットのサイズ (W x H x D): 1929.0 x 1100.0 x 69.5 (ウォールマウント時) / 91.8 (ハンドルを含む) mm
- セットのサイズ (インチ) (W x H x D): 75.94 x 43.31 x 2.74 (ウォールマウント時) / 3.61 (ハンドルを含む) インチ
- ベゼル幅 : 15.5 mm (イーブンベゼル)
- 本体重量 (ポンド) : 110.67 ポンド
- 本体重量 : 50.2 kg
- VESA マウント : 600 (横) x 400 (縦) mm、M8

利便性

- 取付 : 横 (24 / 7) , 縦 (24 / 7)
- キーボードコントロール : 非表示, ロック可能
- 信号ループスルー : IR ループスルー, DisplayPort, HDMI, RS232
- ネットワーク制御 : RJ45, RS232
- 省エネ機能 : SmartPower
- スクリーンセーバー機能 : ピクセルシフト, 低輝度

電源

- スタンバイ消費電力 : 0.5 W 未満
- 主電源 : 100 ~ 240 VAC、50 ~ 60 Hz
- 消費電力 (標準値) : 290 W
- 消費 (最大) : 520 W
- エネルギーラベルクラス : G

動作条件

- 動作温度範囲 : 0 ~ 40 °C
- 保管温度範囲 : -20 ~ 60 °C
- 高度 : 0 ~ 3000 m
- MTBF: 50,000 時間
- 動作相対湿度範囲 : 20 ~ 80%RH (結露なし)
- 保管相対湿度範囲 : 5 ~ 95%RH (結露なし)

サウンド

- 内蔵スピーカー : 2 x 10 W RMS

付属

- 付属アクセサリ : クイックスタートガイド,

- RS232 ケーブル, AC 電源コード, IR センサーケーブル (1.8 M) , リモートコントロール & 単 4 形電池
- 付属アクセサリ : RS232 デイジーチェーンケーブル, フィリップスロゴ (x1) , ネジ, USB カバー (x1) , AC スイッチカバー


マルチメディアアプリケーション

- USB 再生オーディオ : AAC, HEAAC, MPEG
- USB 再生画像 : BMP, JPEG, PNG
- USB 再生ビデオ : MPEG, H.263, H.264, H.265, VP8

その他

- 画面の表示言語 : 英語, フランス語, ドイツ語, スペイン語, ポーランド語, トルコ語, ロシア語, イタリア語, 簡体字中国語, 繁体字中国語, アラビア語, 日本語, デンマーク語, オランダ語, フィンランド語, ノルウェー語, ポルトガル語, スウェーデン語
- 規制認可 : CE, RoHS, BSMI, CB, CCC, CU, EMF, EnergyStar 8.0, ETL, FCC, Class A, PSB, VCCI
- 本体保証 : 3 年間のオンサイトサービス保証 (ディスプレイの取り外し, 取り付けの作業は含まれません)。

Philips 86BDL4550D
Version: 1.0
Release Date: 20200908



発行日 2021-10-07

バージョン : 5.0.1

12 NC: 8670 001 68882
EAN: 87 12581 76905 5

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com