



Philips Signage Solutions
C-serien

86"

Drevet av Windows
350cd/m²

SignageSolutions



86BDL8051C

Interaktiv møteskjerm

avansert kapasitiv flerberøringsteknologi

Maksimer engasjementet og inspirer til samarbeid med en interaktiv skjerm i C-serien fra Philips. Disse Windows-drevne skjermene er utformet for å tåle tung daglig bruk og har opptil ti berøringspunkter, glass fra kant til kant og flatt design.

Inspirer til samarbeid og samhandling

- Trådløs skjermdeling og avansert samarbeid
- Fungerer med iOS, Android, Windows og Mac
- HID-kapasitiv berøring med USB-Plug & Play
- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control

Smart og kraftig

- Herdet glass med antirefleksbelegg
- Drevet av Windows 10
- Installer og bruk appene og funksjonene du foretrekker
- Innebygd tavlemodus
- Gi merknad til alle kilder, og lagre skjermbilder
- Raske og enkle videokonferanser
- Crestron Connected-sertifisert

PHILIPS

Høydepunkter

Trådløs skjermdeling

Viser inndata fra fire ulike kilder på én skjerm. Bruk Wi-Fi-nettverket til å koble til enheter umiddelbart på en sikker måte, eller bruk de to medfølgende HDMI-donglene til å caste direkte på skjermen, uten at du trenger å koble til det sikrede/beskyttede nettverket ditt.

HID-kapasitiv berøring

Kapasitiv berøring gir deg det nyskapende utseendet av glass fra kant til kant med en rammebredde på bare 1,5 mm. Lag en minneverdig interaktiv opplevelse med opptil ti berøringspunkter samtidig. Denne skjermen er perfekt når du må samarbeide eller konkurrere om noe, og den knytter til seg publikum gjennom tilgangen til alt innholdet – noe som gjør den ideell for utdanning, offentlige steder, bedrifter, hoteller og detaljhandel.

Drevet av Windows 10

Kraftig Core i7-prosessor med nVidia GPU. Kjører alle favorittappene dine, for eksempel

Zoom, Skype (inkludert), MS Teams og MS Office (ikke inkludert)

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

Innebygd tavlemodus

Oppfordre til smidig samarbeid med tavlemodus. Aktiver denne funksjonen for å gjøre skjermen om til et tomt lerret som kan tegnes på av flere brukere, enten for hånd eller med dedikerte skjermmarkører. Alt på skjermen kan deretter lagres for enkel utskrift eller fildeling.

Rask og enkel videokonferanse

Den installerte programvaren for videokonferanser gjør det enklere enn noen gang å holde gruppevideosamtaler og videosamtaler med enkeltpersoner. Bruk ganske enkelt ditt eget kamera, eller legg til Logitech Meetup-pakken (ekstrautstyr) for en alt-i-ett ConferenceCam-løsning.

Crestron Connected-sertifisert

Integrer denne Philips Professional-skjermen til Crestron-nettverket for fullstendig fjernkontroll via din bærbare datamaskinen, stasjonære pc eller mobilenhet. Slå skjermen av og på, planlegg innhold, administrer innstillinger, og koble enkelt til eksterne enheter. Crestron Connected[®] gir en rask, pålitelig og sikker løsning på bedriftsnivå for systemkontroll.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 85,6 tommer / 217,42 cm
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- Optimal oppløsning: 3840 x 2160 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1
- Sideforhold: 16:9
- Svartid (typisk): 8 ms
- Pikselavstand: 0,4935 (H) x 0,4935 (V) mm
- Skjermfarger: 1,07 milliarder
- Visningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, Bevegelseskompensert deinterlacing, 3D MA-deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring, Progressive scan
- Operativsystem: Windows 10

Tilkoblingsmuligheter

- Videoinngang: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x4), DVI-I (x1), USB 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C
- Videoutgang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI - D (x1), HDMI 2.0 (x2)
- Lydingang: 3,5 mm jack (x1)
- Lydutgang: 3,5 mm jack (x2)
- Andre tilkoblinger: micro SD, OPS
- Fjernstyring: RJ45, RS232C (inn/ut), 2,5 mm jack, IR (inn/ut), 3,5 mm jack

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
1920 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1440 x 1050	60 Hz
1440 x 900	60, 75 Hz
1400 x 1050	60, 75 Hz
1366 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60, 67, 75 Hz
1280 x 960	60 Hz
1280 x 800	60, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz, 75 Hz
1280 x 720	60, 70 Hz
1152 x 900	66 Hz
1152 x 864	60, 70, 75 Hz
1024 x 768	60,70 Hz
960 x 720	75 Hz
848 x 480	60 Hz
832 x 624	75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 350	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz


Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
1080p	50, 60 Hz
576p	50 Hz
480p	60 Hz
1080i	50, 60 Hz
4 K x 2 K	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

- UHD-formater: 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz, 3840 x 2160, 50 Hz

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 1949 x 1120,00 x 77,50 (@veggmontering), 93,00 (@maks) millimeter
- Mål for apparat (tommer) (B x H x D): 76,73 x 44,09 x 3,05 (@veggmontering), 3,66 (@maks) tommer
- Rammens bredde: 1,50 mm (jevn)
- Vekt på produkt (pund): 175,27 lb
- Produktvekt: 79,5 kg



- Veggmontering: 600 (H) x 400 (V) mm, M8
- Montering av Smart-utstyr: 6*M4*L6, 100 mm justering, maks. størrelse: 300 x 180 mm

Anvendelighet

- Plassing: Liggende, Liggende (18/7)
- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Signalsøylfe: RS232, IR-søylfegjenomgang
- Kan kontrolleres via nettverket: RJ45, RS232
- Energisparefunksjoner: Smart Power
- Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke
- Enkel installering: Smart utstyr
- DPMS-strømsparingsystem

Drift

- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Strømnett: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Forbruk (typisk): 300 W
- Forbruk (maks.): 460 W
- Energimerkeklasse: G

Driftsforhold

- Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C
- Relativ luftfuktighet: 20-80 % (drift), 5-95 % (oppbevaring) %
- Høyde: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 50 000 time(r)

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 20 W RMS

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Philips-logo (x1), RS232-kabel til seriekobling (x1), Rengjøringsklut (x1), DVI - I-kabel (1,8 m) (x1), HDMI-kabel (3 m) (x1), HDMI-sender (x2), IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), M2-skrue (x2), M3-skrue (x2), Strømlledning (x3), Pekepenn (x2), USB A til B-kabel (3 m) (x1), USB-deksel (x1), AAA-batteri (x1), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll (x1), RS232-kabel (3 m) (x1)

Multimedieprogrammer

- USB-avspilling, lyd: AAC, M4A, MP3, WMA
- USB-avspilling, bilde: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB-avspilling, video: ASF, AVI, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV, DAT

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Italiensk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Arabisk, Japansk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk
- Juridiske godkjenninger: CE, RoHS, CB, CU, EMF, FCC, klasse A, ETL, PSB
- Garanti: Tre års garanti

Intern spiller

- CPU: Intel Core i7
- Lagring: 256 GB eMMC
- GPU: Nvidia GT730
- RAM: 8 GB DDR4

Samhandling med flerberøring

- Berøringspunkter: Ti samtidige berøringspunkter



Utgivelsesdato
2022-07-31

Versjon: 4.1.1

12 NC: 8670 001 67654
EAN: 87 12581 76745 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com