



Philips Softone
Энергосберегающая
каплевидная лампа

7 Вт (30 Вт)

Цоколь E14
Теплый белый

8718291658177



Комфортное освещение

Создайте приятную уютную атмосферу

Эта энергосберегающая лампа Philips Softone излучает теплый мягкий, комфортный для глаз свет. Позволяет создавать уютную атмосферу. Благодаря сроку службы 10 лет и низкому уровню энергопотребления вы сможете снизить расходы на электроэнергию. Прекрасно подойдет для ваших светильников.

Инновационный дизайн

- Выполнена в форме стандартной каплевидной лампы
- Мягкий, комфортный для глаз свет

Экономия электроэнергии и денег

- Экономит до 80% электроэнергии
- Долгий срок службы: до 10 лет

PHILIPS

Энергосберегающая каплевидная лампа
7 Вт (30 Вт) Цоколь E14, Теплый белый

Особенности

Выполнена в форме обычной каплевидной лампы



Эта энергосберегающая лампа отличается элегантным дизайном и выполнена в форме стандартной лампы. Она прекрасно подойдет для ваших светильников — идеальное решение для освещения вашего дома.

Мягкий, комфортный для глаз свет



Энергосберегающие лампы Philips серии Softone излучают мягкий и рассеянный свет и идеально подходят для освещения дома. Создайте неповторимую атмосферу, выбрав лампу с подходящей цветовой температурой.

Экономит до 80% электроэнергии



Эта лампа потребляет на 80% меньше электроэнергии, чем традиционные источники света, позволяя вам сократить расходы на электричество и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.

Долгий срок службы: до 10 лет



Энергосберегающие лампы Philips рассчитаны на долгую службу. Благодаря сроку службы до 10 лет вы сможете избежать хлопот с заменой ламп, сократить расходы и экономить электроэнергию в течение долгих лет.

8718291658177

Характеристики

характеристики лампы

- форма: каплевидный
- цоколь/патрон: E14
- напряжение: 220—240 В
- регулировка яркости: нет

потребляемая мощность

- маркировка энергоэффективности: A
- мощность в ваттах: 7 Вт
- эквивалент мощности в ваттах: 30 Вт
- потребление энергии за 1000 ч: 7 кВт/ч

световые характеристики

- световой эффект/покрытие: теплый белый
- Световой поток: 290 лм
- время запуска: < 1,5 с
- ширина светового пучка: не применяется градусов
- расчетная сила света в центре светового пучка: не применяется кд
- цвет: теплый белый
- цветовая температура: 2700 К
- время выхода на 60 % светового потока: 10—80 с
- индекс цветопередачи (CRI): 81

срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 год(лет)
- срок службы лампы: 10000 часов
- количество циклов включения: 30000
- коэффициент стабильности светового потока: 0,65

размеры лампы

- высота: 95 миллиметра
- ширина: 55 миллиметра

Другие характеристики

- содержание ртути: <= 2,0 мг
- коэффициент мощности: 0,6
- сила тока лампы: 50 мА

расчетные значения

- расчетная мощность: 7,0 Вт
- расчетная световая отдача: 290 лм
- расчетный срок службы: 10000 часов
- Расчетная ширина светового пучка: не применяется градусов



Дата выпуска 2015-05-25

Версия: 1.0.0

12 NC: 9296 891 30304
EAN: 87 18291 65817 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Маловероятно, что нарушение целостности лампы отрицательно скажется на состоянии вашего здоровья. Если лампа разбита, проветрите помещение в течение 30 минут и соберите осколки, желательно надев перчатки. Поместите осколки в закрывающийся пластиковый пакет и отнесите в местный центр приема отходов для последующей переработки. Не используйте для сбора осколков пылесос.

** Компактные флуоресцентные лампы приравниваются к продуктам специальной категории, их необходимо относить в местный центр приема отходов для последующей переработки. Европейские компании, занимающиеся осветительными приборами, создали инфраструктуру, способную перерабатывать ртуть, другие металлы, стекло и т. д.