



Philips Hue White and
color ambiance
Un bec E27

1 x bec E27

Lumină albă și colorată
Intensitate luminoasă reglabilă
Control inteligent cu Hue Bridge*



8718696592984



Posibilități nelimitate

pentru o experiență extraordinară

Colorează-ți locuința cu acest bec colorat inteligent E27. Cu 16 milioane de culori dintre care să alegi, această lumină poate da locuinței tale o nouă personalitate. Conectează-te la Hue Bridge pentru a profita de controlul complet și caracteristicile iluminatului inteligent.

Posibilități nelimitate

- Joacă-te cu luminile colorate inteligente
- Intră în atmosferă cu lămpile inteligente cu lumină albă caldă până la rece
- Sincronizează-ți dispozitivele media cu luminile inteligente
- Lumini inteligente pentru a te trezi și a te ajuta să dormi
- Controlează de la distanță cu ajutorul aplicației Hue
- Controlează luminile prin intermediul vocii
- Conectează-te la Hue Bridge pentru controlul complet al iluminatului inteligent

PHILIPS

Un bec E27

1 x bec E27 Lumină albă și colorată, Intensitate luminoasă reglabilă, Control inteligent cu Hue Bridge*

8718696592984

Repere

Joacă-te cu luminile colorate inteligente



Cu Philips Hue nu există limite: cu peste 16 milioane de culori, îți poți transforma locuința în locul perfect pentru petreceri, poți aduce basmele la viață și multe altele. Folosește scenele de lumină colorate, prestabilite pentru a evoca senzația verii oricând dorești sau folosește propria fotografie pentru a reînvia amintiri speciale.

Intră în atmosferă



Folosește peste 50.000 de nuanțe de lumină albă caldă până la rece pentru a intra în atmosfera de lucru, de joacă sau de relaxare — indiferent de oră. Începe-ți dimineața în forță cu lumina albă strălucitoare rece, energizantă sau relaxează-te seara cu tonuri aurii.

Sincronizează-ți dispozitivele media cu luminile



Cu ajutorul aplicației Hue Sync, divertismentul poate atinge culmi noi. Înconjoară-te de luminile Philips Hue și pornește filmul, muzica sau jocul — apoi privește cum luminile oglindesc culorile și ritmul.

Trezește-te și mergi la culcare



Setează-ți luminile să crească ușor în intensitate dimineața, la o oră prestabilă, pentru a mima răsăritul soarelui și a te ajuta să îți începi ziua calm și cu forțe proaspete. Seara, luminile albe calde relaxante te ajută să te destinzi, să te relaxezi și să îți pregătești corpul pentru un somn odihnitor.


Controlează luminile de la distanță



Aplicația Hue îți oferă control complet asupra luminilor, chiar dacă nu ești acasă. Oprește și

pornește luminile de la distanță folosind doar aplicația, pentru a te asigura că locuința ta este întotdeauna luminată așa cum dorești.

Controlează prin intermediul vocii



Atunci când ești conectat la consola Hue Bridge, luminile tale pot fi asociate cu Alexa, Apple HomeKit și Google Assistant și poți controla luminile prin intermediul vocii. Comenzile vocale simple îți permit să aprinzi și să stingi luminile, să reduci sau să crești intensitatea luminilor și chiar să creezi o scenă luminoasă.

Conectează-te la Hue Bridge.



Acest produs necesită conexiune la Hue Bridge pentru a beneficia de controlul inteligent complet și de toate caracteristicile. Controlează-ți luminile cu ajutorul aplicației Philips Hue, setează temporizatoare, programe, adaugă sau elimină lumini și multe altele. *Hue Bridge se vinde separat

Un bec E27

1 x bec E27 Lumină albă și colorată, Intensitate luminoasă reglabilă, Control inteligent cu Hue Bridge*

8718696592984

Specificații

Bec

- Factor de putere: > 0,5
- Număr de cicluri de comutare: 50000
- Durată de viață nominală: 25000 ore
- Etichetă de eficiență energetică: A+
- Soclu: E27
- Formă: A19 E27
- Durată de viață: 25000 ore
- Putere: 10 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Tensiune de intrare: 220 V-240 V
- Flux luminos: 16 milioane de culori, Lumină albă funcțională, Toate nuanțele de alb, Culoare albă de la cald la rece, Intensitate reglabilă numai prin dispozitiv inteligent, Unghi fascicul - 160° +/- 20°
- Flux luminos: 342 lm la 2000 K, 570 lm la 3000 K, 800 lm la 4000 K, 550 lm la 6500K, Eficacitate 80 lm/W la 4000 K, >80 CRI de la 2000-4000 K
- Posibilitate upgrade software
- Pornire: 100% lumină instantanee
- Înălțime: 110 mm

- Înălțime: 4,3 inch
- Lățime: 62 mm
- Lățime: 2,4 inch
- Temperatură culoare: 2000 K-6500 K

Ce este în cutie?

- Consolă: Nu
- Cablu de rețea ethernet: Nu
- Adaptor de curent electric: Nu
- Becuri Hue: 1
- Variator Hue: Nu
- Becuri Hue White: Nu
- Comutator Hue: Nu

Protecția mediului

- Umiditate operațională: 0% < H < 80% (fără condens)
- Temperatură operațională: 0 °C - 40 °C

Garanție

- 2 ani



Data apariției 2018-12-28

Versiune: 11.0.1

12 NC: 9290 012 57303

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Philips Lighting Holding B.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com