



Philips LED  
Foco

**3.5 W (35 W)**

GU10  
Blanco frío  
No regulable

**8718696674208**



Ilumin. realzadora duradera c/ un rayo de luz brillante y enfoc.

Evite la molestia de tener que cambiar los focos

Los focos LED de Philips proporcionan un rayo de luz brillante y enfocado, una vida útil increíblemente larga y un importante nivel de ahorro energético. Este foco es el reemplazo duradero perfecto para focos de 50 W con rosca GU10.

**Elija una luz de alta calidad**

- Fría, luz diurna

**Elija una solución sostenible**

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

**Cree la luz adecuada para su hogar**

- Perfecto para la iluminación decorativa

**PHILIPS**

Foco  
3.5 W (35 W) GU10, Blanco frío, No regulable

## Especificaciones

### Características del foco

- Forma: PAR16
- Tapa/Adaptador: GU10
- Con atenuador: NO
- Voltaje: 220 - 240 V
- Potencia: 3.5 W
- Potencia equivalente: 35 W

### Características de la luz

- Salida luminosa: 310 lumen
- Ángulo del rayo de luz: 36 grado
- Color: Blanco frío
- Temperatura color: 6500 K
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Hora de inicio: < 0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz:

- Luz completa al instante
- Intensidad nominal del rayo de luz central: 650 cd

### Duración

- Vida útil de la lámpara: 15000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50000
- Factor de mantenimiento de lumen: 0.7

### Dimensiones del foco

- Alto: 54 mm
- Ancho: 50 mm

### Otras características

- Contenido de mercurio: 0 mg
- Factor de energía: 0.5
- Corriente de la lámpara: 30 mA

8718696674208

## Destacados

### 6500 K [lámparas LED]



Este foco tiene una temperatura de color de 6500 K y es la más alta temperatura de color disponible en esta categoría. Por lo tanto brinda un efecto de iluminación que es la más cercana a la de la luz natural. Esto le ayudará a concentrarse y disfrutar cada detalle.

### Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

### Perfecto para la iluminación decorativa



Iluminación moderna con una potencia lumínica (36 grados) de ángulo ancho familiar, este LED mini reflector es apropiado tanto para la iluminación decorativa como para fines generales. Puede ser utilizado en plafones y accesorios de luces de riel y es ideal para uso en cocinas, islas de cocina e iluminación de salas y comedores.



Fecha de publicación  
2017-12-24

Versión: 2.0.1

12 NC: 9290 012 81511  
EAN: 87 18696 67420 8

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)