

Philips LED
Foco

4.8 W (50 W)

GU10
Blanco cálido
No regulable

8718696706152



Ilumin. realzadora duradera c/ un rayo de luz brillante y enfoc.

Evite la molestia de tener que cambiar los focos

Los focos LED de Philips proporcionan un rayo de luz brillante y enfocado, una vida útil increíblemente larga y un importante nivel de ahorro energético. Este foco es el reemplazo duradero perfecto para focos de 50 W con rosca GU10.

Elija una luz de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente

Elija una solución sostenible

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

Cree la luz adecuada para su hogar

- Perfecto para la iluminación decorativa

PHILIPS

Foco
4.8 W (50 W) GU10, Blanco cálido, No regulable

Especificaciones

Características del foco

- Forma: PAR16
- Tapa/Adaptador: GU10
- Con atenuador: NO
- Voltaje: 100 - 240 V
- Potencia: 4.8 W
- Potencia equivalente: 50 W

Características de la luz

- Salida luminosa: 350 lumen
- Ángulo del rayo de luz: 36 grado
- Color: Blanco cálido
- Temperatura color: 2700 K
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Hora de inicio: < 0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz:

- Luz completa al instante
- Intensidad nominal del rayo de luz central: 850 cd

Duración

- Vida útil de la lámpara: 15000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50000
- Factor de mantenimiento de lumen: 0.7

Dimensiones del foco

- Alto: 54 mm
- Ancho: 50 mm

Otras características

- Contenido de mercurio: 0 mg
- Factor de energía: 0,4
- Corriente de la lámpara: 75/45 mA

8718696706152

Destacados

Luz blanca cálida de tipo incandescente



Esta bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, que le ofrece una atmósfera cálida y acogedora, perfecta para relajarse. Esta luz de 2700 K es ideal para la iluminación en el hogar.

Vida útil promedio de 15,000 horas



Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Perfecto para la iluminación decorativa



Iluminación moderna con una potencia lumínica (36 grados) de ángulo ancho familiar, este LED mini reflector es apropiado tanto para la iluminación decorativa como para fines generales. Puede ser utilizado en plafones y accesorios de luces de riel y es ideal para uso en cocinas, islas de cocina e iluminación de salas y comedores.



Fecha de publicación
2018-11-16

Versión: 2.0.1

12 NC: 9290 013 00841
EAN: 87 18696 70615 2

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com