

Philips LED  
Foco

4.6 W (50 W)

GU10  
Blanco frío  
No regulable

8718696772904



## Se ve como halógena, rinde como LED

Ningún otro LED mini reflector brilla como el LED de Philips

Los reflectores acentúan los detalles en nuestro hogar como ninguna otra cosa. Ahora puede combinar la elegancia y el brillo del vidrio con la eficacia innovadora de los LED. Un LED reflector de alta calidad que ilumina los detalles por muchos años por venir.

### **Elija una luz de alta calidad**

- Fría, luz diurna
- Patrón homogéneo del rayo

### **Cree la luz adecuada para su hogar**

- Perfecto para la iluminación decorativa

**PHILIPS**

Foco  
4.6 W (50 W) GU10, Blanco frío, No regulable

## Especificaciones

### Características del foco

- Forma: PAR16
- Tapa/Adaptador: GU10
- Con atenuador: NO
- Voltaje: 220 - 240 V
- Potencia: 4,6
- Potencia equivalente: 50

### Características de la luz

- Salida luminosa: 430 lumen
- Ángulo del rayo de luz: 36 grado
- Color: Blanco frío
- Temperatura color: 6500 K
- Efecto de luz/acabado: Transpar.
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Hora de inicio: < 0.5 s

- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz:  
Luz completa al instante
- Intensidad nominal del rayo de luz central: 700 cd

### Duración

- Vida útil de la lámpara: 15000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50000
- Factor de mantenimiento de lumen: 0.7

### Dimensiones del foco

- Alto: 54 mm
- Ancho: 50 mm

### Otras características

- Contenido de mercurio: 0 mg
- Factor de energía: 0.5

8718696772904

## Destacados

### 6500 K [lámparas LED]



Este foco tiene una temperatura de color de 6500 K y es la más alta temperatura de color disponible en esta categoría. Por lo tanto brinda un efecto de iluminación que es la más cercana a la de la luz natural. Esto le ayudará a concentrarse y disfrutar cada detalle.

### Patrón homogéneo del rayo



El lente Single Optic proporciona un rayo de luz soberbio sin las sombras que aparecen normalmente en el borde de extensión del rayo de luz, como ocurre con los focos halógenos tradicionales.

### Perfecto para la iluminación decorativa



Iluminación moderna con una potencia lumínica (36 grados) de ángulo ancho familiar, este LED mini reflector es apropiado tanto para la iluminación decorativa como para fines generales. Puede ser utilizado en plafones y accesorios de luces de riel y es ideal para uso en cocinas, islas de cocina e iluminación de salas y comedores.



Fecha de publicación  
2018-11-16

Versión: 2.0.1

12 NC: 9290 012 18371  
EAN: 87 18696 77290 4

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)