




필립스 DiamondVision
헤드라이트 전구

램프 유형 : 차량용
2개 포장
12V, 27W



881DVS2

스타일이 살아있는 드라이브

5000K 의 밝은 백색광

필립스 DiamondVision 할로겐 헤드램프는 5000K 의 백색광을 사용해 차량의 스타일을 한층 업그레이드합니다. 특수하게 디자인된 블루 코팅으로 DiamondVision 은 여러분을 돋보이게 해줍니다.

돋보이는 세련된 백색광

- 헤드라이트에 품격을 더하다

고품질 및 뛰어난 내구성의 헤드램프

- 고품질 석영유리로 제작된 필립스 자동차 램프 ^
- 습도에 대한 저항력이 높은 필립스 자동차 램프 ^
- 자외선 차단이 뛰어난 필립스 자동차
- 모든 용도에 적합한 다양한 12V 램프
- 더 안전하게 두 개의 헤드램프를 한 번에 교체하십시오.
- 주요 자동차 제조사들이 필립스를 선택하였습니다.

PHILIPS

사양

제품 홍보 사양

- 장점: 밝은 백색광
- 제품 특징: 5000K

제품 설명

- 기술: 할로겐
- 용도: 추가 상향등, 상향등, 하향등
- 베이스: PGJ13
- 범위: DiamondVision
- ECE 승인: 아니요
- ECE 마크: 해당 없음
- 방향지시등: 881
- 유형: 881 DiamondVision

전기적 특성

- 전압: 12 V
- 전력: 55 W

조명 특성

- 색 온도: 최대 5000 K
- 루멘: 150 lm \pm 15 % lm

수명

- 수명: 300 h

주문 정보

- 주문 코드: 35252830

포장 데이터

- 포장 유형: S2
- EAN1: 8727900352528
- EAN3: 8727900352535

포장된 제품 정보

- 개당 총중량: 126.5 g
- 높이: 10.9 cm
- 길이: 10.9 cm
- 개당 순중량: 12.6 g
- 포장 수량 /MOQ: 20
- 폭: 5.3 cm

포장 정보

- 높이: 12.6 cm
- 길이: 27.6 cm
- 폭: 22.8 cm
- 개당 총중량: 2.53 kg



발행 일자 2018-07-08

버전 : 7.0.1

12 NC: 8670 001 19131

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Philips Lighting Holding B.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

* 전구 유형에 따라 적용 여부가 다를 수 있음