

PHILIPS

lámpara para faros delanteros de auto

Vision

Tipo de lámpara: HB3

Pack de: 1

12 V, 65 W



9005PRB1



Conduzca con seguridad

Hasta un 30% más de visión en comparación con una bombilla estándar

Dado que produce un 30% más de luz con respecto a una bombilla para auto estándar, las bombillas para faros delanteros Vision garantizan un rendimiento excelente del haz de luz a un precio muy competitivo, además de calidad de equipamiento original para que disfrutes de mayor seguridad y comodidad.

Un mejor rendimiento que las bombillas halógenas estándar

- Los focos Vision proyectan 30% más de luz que los halógenos estándar

Calidad de equipo original

- Para conducir con seguridad en carretera, ve y haz que te vean
- Cambia ambas luces delanteras a la vez para aumentar la seguridad

Faros delanteros actualizados y de alta calidad

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Destacados

Un 30% más de luz en carretera

Nuestras soluciones de iluminación ofrecen un haz de luz potente y preciso con una emisión de luz máxima. Los focos Vision generan un haz más largo para una mayor seguridad y comodidad. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación porque sabemos que, algún día, nuestra iluminación de alta calidad puede salvar vidas.

Mejor visibilidad

La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.

La elección de los fabricantes de automóviles



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Reemplaza en pares

Es muy recomendable que reemplaces ambas bombillas delanteras para lograr un rendimiento de iluminación simétrico.

Datos del empaque

EAN3: 8711500247254

EAN1: 8711500247247

Información del producto embalado

Cantidad por paquete: 1

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10

Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Potencia: 65 W

Duración

Duración: 330 h

Duración: +400 horas

Descripción del producto

Tecnología: Luz halógena

Aplicación: Haz dual

Base: P20d

Cumple con la norma DOT: Y

Alcance: Vision

Tipo: HB3

Especificaciones de marketing

Características destacadas del producto:

Visión hasta un 30 % más clara

Beneficios anticipados: Más luz

Características destacadas del producto:

30% más luminosidad

Características de la luz

Temperatura color: Hasta 3200 K

