

# PHILIPS

strålkastarlampa för bil

Vision

Typ av lampa: HB3

1-pack

12 V, 65 W



9005PRB1



## Känn dig trygg, kör säkert

Upp till 30 % bättre sikt jämfört med en standardlampa

Vision strålkastarlampor producerar upp till 30 % bättre sikt jämfört med en standardbillampa och garanterar en utmärkt ljusstråle till ett väldigt fördelaktigt pris med originalutrustningskvalitet för ökad säkerhet och komfort.

### Bättre prestanda än en standardlampa

- Vision-glödlampor projicerar 30 % mer ljus än standardlampor

### Originalutrustningskvalitet

- Säkerheten på vägen börjar med att se och att synas
- Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

### Nya strålkastarlampor av hög kvalitet

- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

## Funktioner

### Upp till 30 % bättre sikt

Våra ljuslösningar ger en kraftfull och exakt ljusstråle med maximal effekt. Vision-glödlampor ger en längre ljusstråle för ökad säkerhet och komfort. Vi producerar ständigt de bästa och effektivaste ljuslösningarna, eftersom vi vet att våra högkvalitativa lampor en dag kan rädda liv.

### Bättre sikt

Ljus är en grundläggande del av körupplevelsen och ljus är den första och enda delen av säkerhetscirkeln som faktiskt hjälper till att förhindra olyckor. Philips främjar aktivt säkerhetsförebyggande för att förhindra olyckor genom att öka den allmänna sikten och belysningen av vägen.

### Rekommenderas av biltillverkare



I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

### Byt ut båda samtidigt

Vi rekommenderar att du byter ut båda dina strålkastarlampor samtidigt så att du får symmetrisk belysningsprestanda.

## Specifikationer

### Förpackningsinformation

EAN3: 8711500247254

EAN1: 8711500247247

### Produktinformation i förpackning

Antal i förpackning: 1

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

### Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Wattal: 65 W

### Livslängd

Livslängd: Upp till 330 timmar

Livslängd: Upp till 400 timmar

### Produktbeskrivning

Teknik: Halogen

Tillämpning: Ljusstråle

Socket: P20d

I enlighet med DOT

Sortiment: Vision

Typ: HB3

### Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Upp till 30 % bättre sikt

Väntade fördelar: Mer ljus

Produktbeskrivning: 30 % mer ljus

### Ljusegenskaper

Färgtemperatur: Upp till 3 200 K

