



Philips WhiteVision
Bola lampu depan

Jenis lampu: HB3

Kemasan berisi: 1
12,8 V, 65 W



9005WHVB1

Cara menjaga keamanan yang lebih menarik dibandingkan sebelumnya

Efek Xenon putih yang intens

Lampu Philips WhiteVision menambahkan tampilan Xenon putih yang intens ke lampu depan mobil Anda untuk pengalaman mengemudi premium. Kecerahan yang ditingkatkan dengan cahaya putih yang jauh lebih terang menjadikan WhiteVision kombinasi yang tepat antara gaya dan keselamatan.

Jarak pandang maksimal, tampilan premium

- Pengalaman mengemudi premium dengan efek Xenon putih yang intens
- Berkas cahaya tajam dengan cahaya putih yang intens
- Efek Xenon Putih untuk tampilan berkelas
- Daya lihat hingga 60% lebih banyak untuk memaksimalkan kejelasan pandangan

Cahaya putih maksimal untuk kontras yang lebih baik

- Kontras yang lebih baik untuk visibilitas yang lebih baik dan berkendara lebih aman

Perlengkapan orisinal, 100% sah digunakan di jalan raya

- 100% sah digunakan di jalan raya, 100% lampu putih intens
- Masa pakai terbaik di kelasnya untuk kenyamanan mengemudi yang lama
- Lampu mobil Philips beresistensi tinggi
- Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

PHILIPS

Bola lampu depan
Jenis lampu: HB3 Kemasan berisi: 1, 12,8 V, 65 W

Kelebihan Utama

Pengalaman mengemudi premium

Dengan performa melampaui bohlam biru mobil lainnya di pasaran, lampu depan Philips WhiteVision adalah pilihan tepat bagi pengemudi yang ingin mengemudi dengan gaya, tanpa mengesampingkan keselamatan. Dengan suhu warna tinggi dan penutup putih bergaya, WhiteVision merupakan pengganti terbaik bagi lampu depan Anda. Teknologi coating generasi ke-3 Philips yang telah dipatenkan merupakan mahakarya evolusioner yang menjadikan WhiteVision lampu depan pertama dengan cahaya putih sebenarnya.

Efek Xenon Putih

WhiteVision memberi tampilan mobil berkelas pada lampu mobil Anda.

100% legal digunakan di jalanan

WhiteVision bersertifikat ECE dan merupakan lampu putih intens pertama yang sah digunakan di jalan raya. Lampu ini memberikan visibilitas terbaik tanpa mengorbankan keselamatan dan tanpa menyilaukan mobil di depan.

Masa pakai terbaik di kelasnya

Lampu depan WhiteVision Philips (tersedia dalam H1, H3, H4, H7, HB3) dirancang agar tahan lama. Lampu ini menawarkan masa pakai yang panjang dan andal selama 450 jam*. Ini jauh lebih tinggi daripada kompetitornya, sehingga lebih jarang diganti dan lebih hemat. (*H4 dan H7 diuji pada tegangan standar 13,2V)

Pilihan produsen mobil



Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif,

memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

Berkas cahaya putih yang tajam

Hingga 3700 Kelvin dan cahaya putih intens, lampu depan Philips WhiteVision menerangi jalanan di depan dengan berkas cahaya putih yang tajam. Berkas cahaya unggul untuk pengalaman berkendara terbaik.

Kontras yang lebih baik, berkendara lebih aman

Cahaya putih maksimal dengan suhu warna 3700 Kelvin berarti lampu depan Anda memantulkan tanda dan rambu jalan lebih baik. Lampu lebih putih menjaga Anda tetap waspada di malam hari, sehingga Anda dapat menikmati pengalaman mengemudi malam yang lebih nyaman.

Kualitas tinggi, resistensi tinggi

Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko kerusakan dini. Lampu mobil kaca UV-Quartz Philips memungkinkan lebih banyak tekanan di dalam lampu untuk menghasilkan cahaya yang lebih kuat dan masa pakai yang lebih lama.

Daya lihat hingga 60% lebih jelas

Peningkatan output cahaya 60% memungkinkan Anda dilihat dengan lebih jelas oleh pengguna jalan lain. Lampu ini meningkatkan keselamatan, memberi Anda lebih banyak waktu untuk bereaksi menghadapi bahaya.

9005WHVB1

Spesifikasi

Penjelasan produk

- Teknologi: Halogen
- Jenis: HB3
- Produk: WhiteVision
- Penggunaan: Lampu jauh, Lampu dekat
- Pengesahan: ECE
- Alas: P20d
- Nama resmi: HB3 9005 WHV 12,8 V 65 W P20d
- Voltase: 12,8 volt
- Watt: 65 W

Karakteristik cahaya

- Suhu warna: hingga 3700K
- Lumen: 1860+/-12%

Masa pakai

- Masa pakai: 400 jam

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 9005WHVB1
- Kode pemesanan: 37475930

Data Kemasan

- EAN1: 8727900374759
- EAN3: 8727900374766
- Jenis kemasan: B1

Informasi produk dalam kemasan

- Jumlah Kemasan: 1
- MOQ (untuk profesional): 10
- Berat kotor per buah: 1 g
- Tinggi: 12,9 cm
- Panjang: 9,5 cm
- Lebar: 3,6 cm
- Berat bersih: 42 g

Informasi kemasan luar

- Berat bersih per buah: 0,197 g
- Tinggi: 13 cm
- Panjang: 19 cm
- Lebar: 19 cm
- Berat kotor per buah: 0,42 kg

Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Gaya
- Fitur utama produk: Efek xenon putih yang intens

Karakteristik listrik

- Voltase: 12 volt
- Watt: 60W W



Tanggal dikeluarkan
2018-09-18

Versi: 9.0.1

12 NC: 8670 001 16449

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Philips Lighting Holding B.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Dibandingkan lampu halogen standar
** Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam