



フィリップス X-tremeVision G-force
自動車用ヘッドランプ

バルブタイプ : HB3

2 個入
12V、60W
明るさアップ

9005XVGS2



究極の性能をお楽しみください

明るさ 130%アップ

フィリップス X-tremeVision G-force 自動車用バルブは、130%アップした明るさと、優れたビーム長、10G の耐振動性を備え、他の多くの自動車用バルブより優れた性能を誇ります。より遠くまで見通して、すばやく反応できるので、より安全な運転を可能にします。

明るさ最大 130%アップで優れた視認性を実現

- 最大 130%明るくなった照射光で遠くまで見通して、すばやく対応
- 最高クラスの明るさで究極的な視認性を実現

より高いコントラストを実現する白色光

- はるかに強力な白色光で安全性と快適性がアップ

最大 10G の耐振動性で耐久性に優れたライト

- 視認性と被視認性に優れ、長期にわたる安全性を実現
- 性能とはより明るく、製品寿命がより長いことを意味する
- 10G* の耐振動性を実現する耐久性に優れたバルブ

安全性が向上

- 道路法規に準拠したヘッドランプの中で最も高い安全性

フィリップスクオリティ

- フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています

PHILIPS

仕様

パッケージデータ

- パッケージ種類: S2J
- JANCODE: 8719018002204
- EAN3: 8719018002211

電源仕様

- 対応電圧: 12 V
- ワット数: 60 W

製品寿命

- 寿命: 450 時間

光束

- ルーメン: 1860 ± 12%
- 色温度: 3400 K

注文情報

- 品番: 9005XVGS2
- 注文コード: 220430

外装箱情報

- 高さ: 12 cm
- 長さ: 28.6 cm

- 幅: 14.1 cm
- 1 箱あたりの総重量: 0.35 kg

製品仕様

- バルブタイプ: HB3
- アプリケーション: ハイビーム, ロービーム
- 名称: 9005XVGS2
- ECE 認証: 有
- シリーズ名: X-tremeVision G-force
- 光源: ハロゲン
- ベース: P20d

梱包製品情報

- 高さ: 13.3 cm
- 長さ: 11 cm
- 幅: 5.3 cm
- MOQ (法人向け最低発注数量): 10
- 発注単位: 2
- 1 箱あたりの総重量 [g]: 72.2

セールスポイント

- 期待される効果: 性能
- 製品特長: 明るさアップ

特長

明るさが最大 130%アップ

遠く (通常、前方 75 ~ 100 m) を照らす場合、最適な照明は特に重要です。フィリップス X-tremeVision G-force は従来の 130%まで明るくなり、視認性がアップ。純正ハロゲンバルブよりも強力な照射光で、先にある障害物をより早く発見することができます。

究極のライティング性能

フィリップス X-tremeVision G-force ヘッドランプは、最適化された配列の高精度フィラメント、最大 13 バールの高圧封入ガス、高精度コーティングと高品質 UV カットクォーツガラスを備えた画期的な自動車用ライトです。究極の性能と妥協のない視認性を実現します。

はるかに強力な白色光

最大 3450 K の白色光は標準的なヘッドランプよりはるかに明るい白色光です。フィリップスの特許取得済みのグラデーションコーティングテクノロジーで強力な光を放ちます。最も明るい照明性能と高度な快適性で夜間でも安心して走行できます。

長期にわたる安全性

スペアパーツの故障は、ドライバーと車にとってリスクとなります。これは特にヘッドランプに当てはまります。ヘッドランプが破損すると、ドライバーの視認性と安全性だけでなく対向車の視認性と安全性も低下します。貴重なキセノンガスを備えるフィリップス X-tremeVision G-force は、信頼性の高い長期にわたる製品寿命を実現するために最適化されています。他の高性能ランプよりも長期間、視認性、被視認性を確保できます。

明るさをアップし、製品寿命を延長

フィリップス X-tremeVision G-force ヘッドランプは、優れた性能を実現し、寿命を損なうことなく最大 130%明るい光を放ちます。フィリップス X-tremeVision G-force の製品寿命は最大 450 時間*で、より明るいカテゴリーの競合他社のソリューションよりも大幅に長くなっています (* H4、H7、HB3、HB4、標準電圧 13.2V で試験を実施)。

優れた耐振動性

道路のくぼみで車のライトが使用できなくなるようでは意味がありません。現代の旅は車の性能が試されることになる場合があります。フィリップス X-tremeVision G-force は長い製品寿命を実現するように設計されています。最大 10G の耐振動性に関して試験済みのこれらのバルブでは、優れた耐久性が実現されています (* IEC 60810 に準拠した 10G の耐振動性は、H4、H7、H11、HIR2 に適用)。

道路法規に準拠した安全なヘッドランプ

フィリップス X-tremeVision G-force は、法的制限内で車のヘッドランプをグレードアップする最も安全で、簡単かつ効率的な手段です。このヘッドランプは ECE を取得しています

最高品質の自動車照明

100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス純正品ならではの高品質」製品は、厳正な品質管理プロセス (適用される ISO 基準を含む) に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。X-tremeVision G-force は、アウディ、BMW、フォード、GM、トヨタ、フォルクスワーゲンなど主要ブランドの車種に対応しています。詳しくは、製品選択ガイドを参照してください。



発行日 2019-12-12

バージョン: 1.0.1

12 NC: 8670 001 63519

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Philips Lighting Holding B.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com