



フィリップス
CrystalVision
ヘッドランプ用バルブ

バルブタイプ : HB4
2 個入
12.8 V、55 W

9006CVS2



あなたの走りにスタイルを

4300K の明るい白色光

フィリップス CrystalVision ハロゲンヘッドランプは、4300K の白色光ランプ。あなたの車をグレードアップしてくれます。青色コーティングと先端のシルバー仕上げで、よりスタイリッシュに。

最大 4300K の明るい白色光

- スタイルをグレードアップする CrystalVision 4300K の明るい白色光


高品質で耐久性の高いヘッドランプ

- フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています。
- 安全を確保するために、両方のヘッドランプを同時に交換しましょう
- さまざまな目的に合わせて豊富に揃った 12V ランプ
- 高品質のクォーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明
- 防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明 ^
- 紫外線 (UV) をカットするフィリップスの自動車用照明

PHILIPS

特長

4300K の明るい白色光



ブルーのコーティングと先端のシルバーデザインが特徴的な CrystalVision は、4300K の白色光ヘッドライト。視認性が高いだけでなく、都会でも郊外のドライブでも注目を浴びること間違いなし。

高品質のクォーツ（石英）ガラス

UV カットクォーツガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、粉碎の危険性がありません。フィリップスのクォーツガラスランプ（フィラメント 2650° C、ガラス 800° C）は激しい熱衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カットクォーツガラスが、より強力な照明の製造を可能にしています。^用途は電球の種類によって異なります。

防湿性

熱衝撃には、クォーツガラス（フィラメント 2650° C、ガラス 800° C）のできたバーニングバルブのみが耐えられます。熱衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。^用途は電球の種類によって異なります。

UV カット



有害な紫外線からヘッドライトを保護するフィリップス UV カットコーティングテクノロジー

を採用したフィリップスの UV コートクォーツガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

多用途の設計



どんな目的にどのような 12V ランプをお探しですか？フィリップス オートモーティブでは、ハイビーム、ロービーム、フロントフォグ、フロントインジケーター、サイドインジケーター、リアインジケーター、ブレーキランプ、バックランプ、リアフォグランプ、ナンバープレートライト、リアポジション/パーキングライト、ルームランプなど、車に特化した機能をすべて提供します。

一組単位で交換



バランスよく機能させるために、一組単位で交換することを強くお勧めします

自動車メーカーの選択

フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

仕様

製品仕様

- 光源：ハロゲン
- アプリケーション：ハイビームの強化、ハイビーム、ロービーム
- 名称：HB4 CrystalVision
- ECE 認証：未取得
- ECE マーク：-
- タイプ：CrystalVision
- ベース：P22d
- 種類：HB4 CrystalVision

電源仕様

- 対応電圧：12.8 V
- ワット数：55 W

製品寿命

- 寿命：300 時間

光束

- 色温度：4300 K
- ルーメン：1095 ± 15%
- 色温度：最大 4300 K

パッケージデータ

- EAN1: 8727900366327
- パッケージ種類：S2J



発行日 2018-10-30

バージョン：4.0.1

12 NC: 9230 381 17911
UPC: 0 46677 71300 3

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Philips Lighting Holding B.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com