

PHILIPS

žárovka do automobilového světlometu

Vision

Typ žárovky: HB4

Balení: 1 kus

12 V, 55 W



9006PRB1



Pocit bezpečí, bezpečná jízda

Až o 30 % lepší vidění ve srovnání se standardní žárovkou

Žárovky do automobilových světlometů Vision poskytují až o 30 % lepší vidění než standardní žárovky. Zajišťují vynikající výkon světelného paprsku za velmi příznivou cenu, v kvalitě originálního vybavení, s větší bezpečností a pohodlím.

Lepší výkon než standardní halogenová žárovka

- Žárovky Vision vydávají o 30 % více světla než standardní halogenové žárovky

Originální kvalita vybavení

- Bezpečnost na silnicích začíná tím, že vidíte a jste vidět
- Vyměňte oba světlometry najednou, zvýšíte bezpečnost

Vysoce kvalitní vylepšené žárovky do světlometů

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Přednosti

Až o 30 % lepší vidění

Naše řešení osvětlení vytvářejí přesný paprsek světla o maximálním výstupu. Žárovky Vision produkují delší paprsek pro větší bezpečí a pohodlí. Trvale vyrábíme ta nejlepší, nejefektivnější řešení osvětlení, protože víme, že naše vysoce kvalitní osvětlení může jednou někomu zachránit život.

Lepší viditelnost

Světlo je nedílnou součástí zážitku z jízdy a je to také první a jediná součást bezpečnostního okruhu, která skutečně pomáhá předcházet nehodám. Společnost Philips podporuje aktivní bezpečnostní ochranu zaměřenou na předcházení nehodám prostřednictvím celkové viditelnosti a osvětlení silnice.

Volba automobilových výrobců



Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Vyměňujte celé páry

Důrazně se doporučuje vyměňovat celé páry žárovek do světlometů, aby byl světelný výkon symetrický.

Specifikace

Údaje na obalu

EAN3: 8711500247278

EAN1: 8711500247261

Informace na obalu výrobku

Množství v balení: 1

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Příkon: 55 W

Životnost

Životnost: Až 980 h

Popis výrobku

Technologie: Halogenové

Aplikace: Dvojitý paprsek

Základna: P22d

Splňuje standard DOT: Ano

Řada: Vision

Typ: HB4

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až o 30 % lepší vidění

Očekávané výhody: Více světla

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: O 30 % více světla

Charakteristika světla

Teplota barev: Až 3 200 K

