

# PHILIPS

lámpara para faros  
delanteros de auto

Vision

Tipo de lámpara: HB4

Pack de: 1

12 V, 55 W



9006PRB1



## Conduzca con seguridad

Hasta un 30% más de visión en comparación con una bombilla estándar

Dado que produce un 30% más de luz con respecto a una bombilla para auto estándar, las bombillas para faros delanteros Vision garantizan un rendimiento excelente del haz de luz a un precio muy competitivo, además de calidad de equipamiento original para que disfrutes de mayor seguridad y comodidad.

### Un mejor rendimiento que las bombillas halógenas estándar

- Los focos Vision proyectan 30% más de luz que los halógenos estándar

### Calidad de equipo original

- Para conducir con seguridad en carretera, ve y haz que te vean
- Cambia ambas luces delanteras a la vez para aumentar la seguridad

### Faros delanteros actualizados y de alta calidad

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

## Destacados

### Un 30% más de luz en carretera

Nuestras soluciones de iluminación ofrecen un haz de luz potente y preciso con una emisión de luz máxima. Los focos Vision generan un haz más largo para una mayor seguridad y comodidad. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación porque sabemos que, algún día, nuestra iluminación de alta calidad puede salvar vidas.

### Mejor visibilidad

La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.

### La elección de los fabricantes de automóviles



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

### Reemplaza en pares

Es muy recomendable que reemplaces ambas bombillas delanteras para lograr un rendimiento de iluminación simétrico.

## Especificaciones

### Datos del empaque

EAN3: 8711500247278

EAN1: 8711500247261

### Información del producto embalado

Cantidad por paquete: 1

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10

### Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Potencia: 55 W

### Duración

Duración: +400 horas

### Descripción del producto

Tecnología: Luz halógena

Aplicación: Haz dual

Base: P22d

Cumple con la norma DOT: Y

Alcance: Vision

Tipo: HB4

### Especificaciones de marketing

Características destacadas del producto:

Visión hasta un 30 % más clara

Beneficios anticipados: Más luz

Características destacadas del producto:

30% más luminosidad

### Características de la luz

Temperatura color: Hasta 3200 K

