

# PHILIPS

Žárovka do automobilového světlometu

WhiteVision

Typ žárovky: HB4

Balení: 1 kus

12,8 V, 55 W



9006WHVB1



## Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní Intenzivní bílý xenonový efekt

Žárovky Philips WhiteVision dodávají světlometům intenzivní xenonový vzhled a poskytují prvotřídní zážitek z jízdy v noci. Kombinace zvýšeného jasů a o 60 % bělejšího světla žárovek WhiteVision zaručuje perfektní styl a bezpečnost.

### Maximální viditelnost, prvotřídní vzhled

- Prvotřídní zážitek z jízdy s intenzivním bílým xenonovým efektem
- Ostrý paprsek s intenzivním bílým světlem

### Maximum bílého světla pro větší kontrast

- O 60 % lepší vidění na silnici pro maximální viditelnost
- Nejlepší životnost ve své třídě pro delší potěšení z jízdy
- Větší kontrast pro zlepšenou viditelnost a bezpečnější jízdu
- Bílý xenonový efekt pro špičkový vzhled

### O 100 % lepší vidění na cestách

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců
- Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné

## Přednosti

### Prvotřídní zážitek z jízdy

Výkon světlometů Philips WhiteVision překonává všechny modré žárovky do automobilů na trhu. Jedná se o správnou volbu pro řidiče, kteří chtějí jezdit stylově a zároveň nehodlají obětovat bezpečnost. Žárovky WhiteVision mají teplotu barev a stylový bílý vršek: dokonalé pro vylepšení vašich světlometů. Patentovaná potahová technologie 3. generace od společnosti Philips je mistrovský kousek, díky němuž je výrobek WhiteVision prvním světlometem se skutečně bílým světlem.

### Bílý xenonový efekt


Žárovky WhiteVision propůjčují automobilovým světlům prvotřídní vzhled špičkových automobilů.

### Ostrý bílý paprsek



Prostřednictvím 3 700 kelvinů a intenzivního bílého světla osvětlují světlometry Philips WhiteVision silnici ostrým bílým paprskem, který okamžitě prosvítí tmu. Prvotřídní světlo pro prvotřídní zážitek z jízdy.

### O 60 % lepší vidění na silnici



Delší vzor paprsku poskytuje o 60 % lepší vidění a umožní vám na silnici zřetelněji vidět ostatní účastníky silničního provozu. Zlepšuje bezpečnost, protože poskytuje delší čas na reakci na potenciální nebezpečí na silnici.

### Větší kontrast, bezpečnější jízda

Maximálně bílé světlo s teplotou barev 3 700 Kelvina znamená, že světlometry poskytují lepší odrazy od vodorovného dopravního značení a dopravních značek. Bělejší světlo vás v noci udrží v pohotovosti, takže si můžete vychutnat příjemnější zážitek z noční jízdy.

### Nejlepší životnost ve své třídě



Světlometry Philips WhiteVision (dostupné ve verzích H1, H3, H4, H7, T4W a W5W) jsou navrženy tak, aby vydržely. Nabízejí vám dlouhou a spolehlivou životnost 450 hodin\*. To je výrazně více než u konkurenčních nabídek. Výsledkem je menší počet výměn a větší hodnota z hlediska poměru cena/výkon. (\*verze H4 a H7 testovány při standardním napětí 13,2 V)

### Volba automobilových výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

### Vysoká kvalita, vysoká odolnost

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což odstraňuje riziko brzkého selhání. Automobilové žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla UV umožňují větší tlak v žárovce, což vytváří silnější světlo a prodlužuje životnost.

## Specifikace

### Popis výrobku

Technologie: Halogenové

Typ: HB4

Řada: WhiteVision

Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla

Homologace ECE: Ano

Základna: P22d

Označení: HB4 9006 WHV 12.8V 55W P22d

Napětí: 12,8 V

Příkon: 55 W

### Charakteristika světla

Teplota barev: 3700

Lumeny: 1095 ± 15 %

### Životnost

Životnost: 240 h

### Informace pro objednávání

Zadání objednávky: 9006WHVB1

Objednací kód: 37473530

### Údaje na obalu

EAN1: 8727900374735

EAN3: 8727900374742

Typ balení: B1

### Informace na obalu výrobku

Množství v balení: 1

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1 g

Výška: 12,9 cm

Délka: 9,5 cm

Šířka: 3,6 cm

Čistá hmotnost: 43 g

### Informace na vnějším balení

Čistá hmotnost na kus: 0,197 g

Výška: 13 cm

Délka: 19 cm

Šířka: 19 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,43 kg

### Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Intenzivní bílý xenonový efekt

