



Philips Standard
Lampadina per interni e di
segnalazione

Tipo di lampadina: H10

Confezione: 1
12 V, 45 W

9145C1



Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

Lampadine standard Philips

Le nostre lampadine per fari sono scelte dalle principali case automobilistiche. Offrono la migliore qualità ad un prezzo competitivo.

Produttore di equipaggiamento di primo impianto

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Ampia gamma di lampadine da 12 V

- Ampia gamma di lampadine da 12 V per tutti gli usi

Standard di qualità conformi alle normative ECE

- Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

Sostituzione coppie

- Per la massima sicurezza, sostituisci entrambe le lampadine allo stesso tempo

PHILIPS

Lampadina per interni e di segnalazione
Tipo di lampadina: H10 Confezione: 1, 12 V, 45 W

Specifiche

Caratteristiche elettriche

- Voltaggio: 12 V
- Potenza effettiva (W): 45 W

Dati confezione

- EAN1: 8711559529745
- EAN3: 8727900370737
- Tipo di imballaggio: C1

Descrizione del prodotto

- Applicazione: Luci diurne, Fendinebbia anteriore
- Omologazione ECE: S1
- Gamma: Standard
- Tecnologia: Alogena
- Tipo: H10
- Nome: 9145C1
- Base: PY20d

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Peso lordo per pezzo: 0,313 kg
- Altezza: 7,8 cm

- Lunghezza: 23,8 cm
- Larghezza: 9,3 cm

Informazioni prodotto confezionato

- Peso lordo per pezzo: 26,8 g
- Altezza: 7,6 cm
- Lunghezza: 4,55 cm
- Ordine minimo (per i professionisti): 10
- Peso netto al pezzo: 19,8 g
- Quantità confezione: 1
- Larghezza: 4,55 cm

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 9145C1
- Codice per l'ordine: 52974530

Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Standard
- Panoramica del prodotto: Lampadine standard Philips

9145C1

In evidenza

La scelta delle case automobilistiche



Da 100 anni Philips è all'avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per automobili sono considerati i migliori in assoluto sul mercato dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000).

Ideata per più usi

Quale lampadina da 12 V e per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: luci targa, luci di posizione posteriori, luci vano portaoggetti, di segnalazione interna, luci di posizione anteriori.

Sostituzione coppie

Per un'illuminazione simmetrica, è consigliabile cambiarle in coppia.



Data di rilascio
2019-08-25

Versione: 4.0.1

12 NC: 8670 001 40858

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Philips Lighting Holding B.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com