



Philips Standard
Conventionele
binnenverlichting en
signalering

Type lamp: H10

Verpakking van 1
12 V, 45W

9145C1



Veiligheid boven alles

Philips-standaardlampen

Onze koplampen zijn favoriet bij grote autofabrikanten. Ze bieden de beste kwaliteit in hun klasse tegen een aantrekkelijke prijs.

(OEM) Original equipment manufacturer

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Uitgebreid assortiment lampen van 12 V

- Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen

Voldoet aan de kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Paarsgewijs vervangen

- Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

PHILIPS

Specificaties

Elektrische kenmerken

- Voltage: 12 volt
- Wattage: 45 W

Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8711559529745
- EAN3: 8727900370737
- Verpakkingstype: C1

Productbeschrijving

- Toepassing: Dagrijverlichting, Mistlamp voor
- ECE-goedkeuring
- Collectie: Standaard
- Technologie: Halogeen
- Type: H10
- Aanduiding: 9145C1
- Voet: PY20d

Verpakkingsinformatie

- Bruto gewicht per stuk: 0,313 kg
- Hoogte: 7,8 cm

- Lengte: 23,8 cm
- Breedte: 9,3 cm

Verpakkingsinformatie

- Bruto gewicht per stuk: 26,8 g
- Hoogte: 7,6 cm
- Lengte: 4,55 cm
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10
- Nettogewicht per stuk: 19,8 g
- Verpakkingshoeveelheid: 1
- Breedte: 4,55 cm

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 9145C1
- Bestelcode: 52974530

Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Standaard
- Productkenmerk: Philips-standaardlampen

Kenmerken

Aanbevolen door autofabrikanten



Philips loopt al 100 jaar actief voorop in autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van Philips-verlichting.

ECE-goedkeuring

Wij willen dat de autoprodukten en -services van Philips de beste zijn in de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Ze zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000).

Ontworpen voor meervoudig gebruik

Welke 12 V-lamp wordt waarvoor gebruikt? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle autospecifieke functies: kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, lampje dashboardkastje, binnensignalering, parkeerlichten voor.

Paarsgewijs vervangen

Het wordt ten zeerste aanbevolen beide tegelijk te vervangen voor symmetrische lichtsterkte.

