



Philips Ultinon LED
Ampoule pour clignotant
de voiture

921WLED – BLANC

Nombre d'ampoules : 2
12 V, effet de lumière du jour
6 000 K
Vivez une expérience plus
lumineuse



921ULWX2

Des clignotants lumineux. Une conduite tout en style.

Ampoules à DEL durables

Pour une conduite tout en style, utilisez des ampoules pour clignotant aux couleurs intenses. Comme les ampoules à DEL Philips Ultinon pour marche arrière émettent une puissante lumière et qu'elles ont du panache, vous pouvez reculer en toute sécurité et avec style.

Style élégant

- Des clignotants plus lumineux pour une sécurité accrue
- Changez de phares, changez de style

Ampoules extérieures à DEL très brillantes

- L'effet de lumière du jour 6 000 K améliore la visibilité lorsque vous faites marche arrière.

Ampoules à DEL longue durée

- Rendement de l'éclairage instantané
- Bonne distribution de la lumière pour une visibilité améliorée

Diffusion de la lumière efficace

- Éclairage automobile de Philips : un niveau de qualité inégalé

Matériaux durables de qualité Philips

- Installation facile et compatibilité avec de nombreux modèles de voiture
- Éclairage à DEL durable

PHILIPS

Ampoule pour clignotant de voiture
921WLED – BLANC Nombre d'ampoules : 2, 12 V, effet de lumière du jour 6 000 K, Vivez une expérience plus lumineuse

Caractéristiques

Éclairage d'extérieur élégant

Bien que l'objectif premier de l'éclairage extérieur soit de vous aider à voir et à être vu, il n'y a rien qui ne l'empêche d'avoir du panache. Si vous souhaitez revampier votre style sans acheter de nouvelle voiture, remplacer vos ampoules à DEL constitue un investissement judicieux. Mettez à niveau votre éclairage extérieur avec une lumière rouge vif pour les feux de freinage, un ambre vibrant pour les clignotants et une lumière blanc éclatant pour les feux de positionnement et de recul. Comme votre voiture est le prolongement de votre personnalité, vous pourrez affirmer votre style grâce aux ampoules d'extérieur à DEL pour clignotant de Philips.

Soyez vu grâce à des clignotants lumineux

Signaler le mouvement prévu de votre véhicule est essentiel à votre sécurité. Pour éviter les collisions, les autres personnes doivent savoir ce que vous faites. Des clignotants lumineux vous permettent d'être vu pour une sécurité accrue. Que vous faites marche arrière, tourniez ou arrêtez votre voiture, les ampoules à DEL pour clignotant Philips Ultinon vous fournissent le rendement voulu et donnent aux autres conducteurs quelques instants supplémentaires qui sont essentiels pour réagir à vos mouvements.

Voyez mieux lorsque vous faites marche arrière

Lorsque vous faites marche arrière, votre vision est limitée. En raison de votre position assise, vous ne pouvez pas voir tous les angles en même temps. Et faire marche arrière dans l'obscurité est encore plus dangereux. Il n'est donc pas surprenant que les accidents se produisent souvent lorsque la voiture recule. Les ampoules à DEL pour feu de recul de Philips offrent un puissant effet de lumière du jour allant jusqu'à 6000K afin de mieux éclairer la zone immédiatement derrière la voiture. Et plus vous voyez, plus vous êtes en sécurité.

Diffusion de la lumière efficace

La gamme de produits d'éclairage extérieur à DEL de Philips est conçue pour une distribution plus intelligente de la lumière afin d'assurer que la lumière du clignotant extérieur est projetée où vous en avez

besoin (que vous faisiez marche arrière, arrêtez votre voiture ou clignotez). Grâce au grand angle et à la diffusion de la lumière efficace, non seulement vous pouvez mieux voir la route, mais les autres conducteurs peuvent mieux vous voir.

Produit automobile de qualité

Les produits d'éclairage à la fine pointe de la technologie de Philips ont une réputation irréprochable dans le secteur automobile depuis plus de 100 ans. Comme les produits automobiles de Philips sont conçus et mis au point selon de rigoureux processus de contrôle de qualité (y compris les normes ISO applicables), ils satisfont toujours aux normes de production les plus élevées. Si les principaux fabricants de voitures font confiance aux ampoules de Philips, c'est parce que Philips est gage de qualité. Ses ampoules produisent une lumière aussi brillante que puissante et un faisceau précis.

Installation facile

Comme elles s'installent facilement dans les véhicules compatibles, les conducteurs qui ont de l'expérience en matière d'entretien automobile n'auront aucune difficulté à poser ces ampoules de phare.

Éclairage à DEL longue durée

Vous voulez un éclairage lumineux et élégant pour votre voiture. Mais, vous ne voulez pas remplacer continuellement des ampoules défectueuses. Il s'agit d'une grande faiblesse des ampoules conventionnelles : plus l'ampoule est puissante, plus sa durée de vie est courte. À la même intensité lumineuse, les ampoules à DEL durent plus longtemps. Et les ampoules à DEL Philips Ultinon offrent une résistance additionnelle à la chaleur et aux vibrations, ce qui en fait le choix idéal pour un rendement de longue durée et une durée de vie allant jusqu'à huit ans.

Excellente distribution de la lumière

Le flux lumineux vif et les couleurs intenses n'ajoutent pas seulement du style. Ils offrent une distribution de lumière supérieure, grâce à un faisceau lumineux à grand angle sur la route pour que vous puissiez mieux voir et être mieux vu.

921ULWX2

Spécifications

Informations de l'emballage

- EAN1: 46678721304
- EAN3: 50046678721309
- Type d'emballage: X2

Description du produit

- Technologie: DEL
- Application: Marche arrière
- Portée: DEL Ultinon
- Type: T16
- Homologation ECE: NON
- Culot: W2.1X9.5D
- Désignation du type de DEL: 921WLED – BLANC

Caractéristiques électriques

- Tension: 12 V

Caractéristiques de marketing

- Avantages: Vivez une expérience plus lumineuse
- Point fort du produit: Clignotant lumineux, Conduite tout en style

Caractéristiques de la lumière

- Température de la couleur: Jusqu'à 6 000 K
- Lumens [lm]: 115

Renseignements pour commander

- Entrée de commande: 921ULWX2
- Code de commande: 78721309

Information sur l'emballage extérieur

- Poids brut par pièce [lb]: 0,82
- Hauteur [po]: 3,54
- Longueur [po]: 7,87
- Largeur [po]: 5,91

Information sur le produit emballé

- Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10
- Nombre de pièces: 2
- Poids brut par pièce [lb]: 0,01
- Hauteur [po]: 3,54
- Longueur [po]: 2,76
- Largeur [po]: 1,18

Durée de vie

- Durée de vie: Jusqu'à 8 ans



Date de publication
2019-08-25

Version: 3.1.1

12 NC: 8670 001 50162

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'utilisation d'ampoules à DEL mises à niveau est conforme aux réglementations locales.