



Philips Standard
Bombillas para faros
delanteros de vehículos

Tipo de lámpara: H27/2

Paquete de: 1
12 V, 27 W
PGJ13



923002917114

Calidad de equipos originales

Calidad de equipos originales

Todos los fabricantes utilizan la luz estándar y la pueden encontrar en la mayoría de los autos nuevos. Garantiza eficiencia, calidad y excelente relación calidad-precio.

Luz para automóviles de gran calidad y resistencia

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Cambie ambas luces delanteras al mismo tiempo para mayor seguridad


Fabricante de equipos originales

- Fabricante de luces para automóviles galardonado
- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a la humedad*
- Las luces para automóviles de Philips son altamente resistentes a los rayos UV
- Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

PHILIPS

Destacados

Resistencia a la humedad



Solo una lámpara encendida fabricada con cristal de cuarzo (filamento a 2.650 °C, cristal a 800 °C) puede soportar cambios bruscos de temperatura: por ejemplo, soporta sin explotar el goteo de agua fría sobre el cristal caliente de la lámpara, algo que puede suceder al conducir con un faro delantero roto y si hay agua en el entorno.

Luces de automóviles premiadas



Con frecuencia nuestras luces obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

Resistente a los rayos UV



La tecnología de revestimiento especial contra rayos UV de Philips protege a los faros delanteros frente a la nociva radiación ultravioleta, por lo que el cristal de cuarzo con revestimiento UV de Philips es

perfecto para todas las condiciones de conducción y al mismo tiempo garantiza su duración.

Cristal de cuarzo de alta cal.



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2.650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente

La elección de los fabricantes de vehículos

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en un estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres vehículos en todo el mundo están equipados con iluminación Philips.

Cambio por pares

Se recomienda cambiarlas de par en par para que el rendimiento de iluminación sea simétrico

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puede confiar.

Especificaciones

Datos del embalaje

- EAN1: 8711559528571
- EAN3: 8727900370805
- Tipo de embalaje: C1

Descripción del producto

- Tecnología: Luz halógena
- Aplicación: Luz antiniebla
- Base: PGJ13
- Denominación: H27-12060-CI
- Alcance: Estándar
- Tipo: H27W/2
- Homologación ECE: Sí
- Marcado ECE: E1 24A

Especificaciones de marketing

- Beneficios esperados: Larga vida útil
- Características destacadas del producto: Calidad de equipos originales

Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 12060C1
- Código de solicitud: 52857130

Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 202 g
- Altura: 7 cm
- Longitud: 18,5 cm
- Peso neto por pieza: 126 g
- Ancho: 7,5 cm

Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 17,06 g
- Altura: 6,5 cm
- Longitud: 3,5 cm
- Peso neto por pieza: 12,6 g
- Ancho: 3,5 cm
- Cantidad por paquete / cantidad mínima que se puede pedir: 1

Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Potencia: 27 W



Fecha de publicación
2020-02-03

Versión: 10.0.1

12 NC: 8670 001 30173

© 2020 Philips Lighting Holding B.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com