

Philips X-tremeVision
lámpara para faros
delanteros de auto

H4
60/55 W
12 V



923494117114

Conduzca con seguridad

100% más de visión: potencia su visión en la carretera

Las bombillas para faros delanteros Philips X-tremeVision iluminan hasta un 100% más y ofrecen un haz de luz de hasta 35 metros más de longitud que una lámpara estándar. X-tremeVision se diseñó con tecnología de vanguardia para proporcionar la luz más brillante.

El doble de luz para una visibilidad máxima

- X-tremeVision proyecta 35 m de luz más que una lámpara estándar
- Amplia variedad de luces de 12 V para todas las funciones
- Cambia ambas luces delanteras a la vez para aumentar la seguridad
- Mayor comodidad y seguridad para conducir

Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Fabricante de bombillas para automóviles galardonado
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE


Luz para automóviles de gran calidad y resistencia

- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a la humedad
- Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

PHILIPS

Destacados

Visión 100 % más clara en la carretera



Con un diseño de filamento exclusivo y una geometría optimizada, X-tremeVision incorpora tecnología de vanguardia para ofrecer un rendimiento óptimo y una luz blanca brillante donde más importa.

La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Cambio por pares



Se recomienda cambiar ambas luces a la vez para que el rendimiento de la iluminación sea simétrico

Diseñadas para varios usos




¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: haz de luz alto y bajo, antiniebla delantera, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de patente, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

Resistencia a la humedad



Solo una bombilla encendida fabricada con cristal de cuarzo (filamento a 2 650 °C, cristal a 800 °C) puede soportar cambios bruscos de temperatura; por ejemplo, soporta sin

explotar el goteo de agua fría sobre el cristal caliente de la lámpara, algo que puede suceder al conducir con una lámpara delantera rota y si hay agua en el entorno.

Bombillas para automóviles galardonadas



A menudo, nuestras bombillas obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

Alta calidad y visibilidad



X-treme Vision le proporciona una mayor capacidad de reacción gracias a un reconocimiento más temprano de los obstáculos y las señales de tránsito. La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.

Especificaciones

Datos del empaque

- Tipo de empaque: S2/L
- EAN1: 8727900369106
- EAN3: 8727900369113

Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Potencia: 60/55 W

Duración

- Duración: 400 h

Características de la luz

- Temperatura color: 3 350 K
- Lúmenes: 1650 lm

Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 0,601 kg
- Alto: 12 cm
- Longitud: 28,6 cm
- Ancho: 14,1 cm
- Peso neto por unidad: 215 g

Descripción del producto

- Tipo: H4
- Aplicación: Luz de largo alcance, Luz antiniebla

- delantera, Luz de corto alcance
- Denominación: H4-12342XV-CI
- Homologación ECE: S1
- Marcado ECE: E1 2C3
- Alcance: X-treme Vision
- Tecnología: Luz halógena
- Base: P43t-38

Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 60,1 g
- Alto: 13,3 cm
- Longitud: 5,3 cm
- Peso neto por unidad: 21,5 g
- Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 2
- Ancho: 11,0 cm

Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Más luz
- Características destacadas del producto: Hasta un 100% más de visión

Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 12342XVS2
- Código de solicitud: 36910628



Fecha de publicación
2020-02-03

Versión: 3.0.1

12 NC: 8670 001 19422

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com