




Philips Rally  
lámpara para faros  
delanteros de auto

Tipo de lámpara: H4  
12 V  
100/90 W; Paquete de: 1  
P43t-38



923541217106

## Emisión de luz máxima

Emisión de luz máxima para condiciones extremas

El alcance Rally ofrece una gran cantidad de luz para conducir en condiciones extremas. Ya que se desarrolló para el uso fuera de la ruta, el alcance Rally te entrega una iluminación perfecta para enfrentar cualquier condición climática o de ruta con un producto de Philips confiable.

### Calidad superior con visibilidad mejorada

- Fabricante de bombillas para automóviles galardonado
- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Cambia ambas luces delanteras a la vez para aumentar la seguridad

### Perfecto para aquellos que necesitan una salida luminosa máxima

- Salida luminosa alta para ofrecer un rendimiento óptimo

# PHILIPS

# Especificaciones

## Datos del empaque

- EAN1: 8711500401779
- EAN3: 8711500779434
- Tipo de empaque: C1

## Descripción del producto

- Tecnología: Luz halógena
- Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance
- Alcance: Rally
- Tipo: H4
- Homologación ECE: Sí
- Denominación: H4-12569RA-CN
- Base: P43t-38
- Marcado ECE: P43t-38

## Características eléctricas

- Potencia: 100/90 W
- Voltaje: 12 V

## Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Más luz
- Características destacadas del producto: Emisión de luz máxima

## Características de la luz

- Lúmenes: 2900 lm

## Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 12569RAC1
- Código de solicitud: 40177930

## Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 33 g
- Alto: 7,8 cm
- Longitud: 23,8 cm
- Peso neto por unidad: 215 g
- Ancho: 9,3 cm

## Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 28,5 g
- Alto: 6,8 cm
- Longitud: 4,6 cm
- Peso neto por unidad: 21,5 g
- Ancho: 4,6 cm
- Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 1

## Duración

- Duración: B3/Tc = 300/500 h

# Destacados

## Salida alta

El rango Rally tiene una gran potencia y salida luminosa. Es ideal para aquellos que necesitan una salida luminosa máxima, lo que proporciona el mejor rendimiento incluso en las condiciones más extremas.

## Bombillas para automóviles galardonadas



A menudo, nuestras bombillas obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

## La elección de los fabricantes de automóviles

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

## Cambio por pares

Es muy recomendable que reemplaces ambas bombillas delanteras para lograr un rendimiento de iluminación simétrico.

