




Philips LED Inspection
lamps
PENLIGHT-LPL02

LED de alta calidad x 6
120 lm + puntero de 20 lm
Hasta 11 h de autonomía/3 pilas
AAA
Protección contra agua y polvo:
IP54



923795817115

Ve a clarO. Trabaja mejor

Herramienta de inspección portátil profesional

La lámpara de inspección LED Philips Penlight es la herramienta perfecta para trabajos de inspección rápidos, ya que combina un LED de alta potencia con la facilidad de uso en un diseño pequeño en forma de bolígrafo, además, es resistente al agua y al polvo (IP54).

Más brillante y duradera

- Luz LED de alta calidad de hasta 85 lúmenes
- Luz blanca intensa con LED de alta potencia

Ve lo que otros no pueden

- Elimina todas las sombras
- Luz enfocada: 100 lux
- Puntero LED de 20 lúmenes en la parte superior

Alta resistencia

- Resistente a productos químicos y solventes industriales
- Sólida resistencia a los golpes: IK07
- Protección contra agua y polvo: IP54

PHILIPS

Especificaciones

Visibilidad máxima

- Ángulo del rayo de luz: De 35 a 44°
- Ángulo del haz (puntero): 15°
- Intensidad de la luz: 210 lux a 0,5 m
- Salida luminosa: 130 lúmenes
- Salida luminosa (puntero): 20 lúmenes
- Luz con puntero: Y
- Número de LED: 7

Resistente

- Índice de protección contra ingreso (IP): IP54
- Resistente a: Grasa, Aceite, Solventes industriales

Información de solicitud

- Entrada de solicitud: LPL02B6LPB1
- Código de solicitud: 38515131
- Tipo de empaque: B1L

Manos libres

- Imán: NO

Energía

- Autonomía de la batería: hasta 11 horas
- Tipo de batería: 3 pilas AAA de Philips
- Voltaje de línea de funcionamiento: 3 x AAA = 4,5 V
- Consumo de energía: 1,3 W
- Fuente de alimentación: Batería

Peso del producto

- Peso bruto por unidad: 126,667 g
- Peso neto por unidad: 38 g

Dimensiones del producto


- Dimensiones de la lámpara (largo x ancho x alto): 8 x 23,5 x 2,5
- Tamaño: Compacta

Destacados

Elimina todas las sombras

Elimina todas las sombras

Luz enfocada: 100 lux



La luz enfocada le permite ver lo que otros no pueden: gracias al diseño ultracompacto de la lámpara, se puede maniobrar en cavidades muy estrechas y la potente fuente LED lo ilumina todo.

Luz LED de alta calidad



Como líder internacional del mercado de iluminación automotriz, tenemos años de experiencia y conocimientos prácticos sobre iluminación. Las lámparas de inspección LED de Philips disponen de LED de alta calidad. Nuestros LED combinan un potente rendimiento de iluminación con una representación natural de los colores para trabajar sin cansarse.

Resistente a productos químicos

Además de resistir a golpes, las fundas de la lámpara de inspección son resistentes al agua, a los químicos y a los solventes industriales.

Sólida resistencia a los golpes: IK07



Sólida resistencia a los golpes: IK07

Luz blanca intensa

Luz blanca intensa con luz LED enfocada de alta potencia que produce una luz natural más agradable a la vista

Protección contra agua y polvo: IP54

La lámpara de inspección LED es resistente al agua y cumple con IP54.

Puntero LED de 20 lúmenes en la parte superior

La luz enfocada le permite ver lo que otros no pueden: gracias a su diseño ultracompacto, la lámpara se puede maniobrar en cavidades muy estrechas y la potente fuente LED lo ilumina todo.



Fecha de publicación
2018-03-20

Versión: 5.1.1

12 NC: 8670 001 20576

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com