




Philips Rally
lámpara para faros
delanteros de auto

Tipo de lámpara: H7

12 V
80 W; Paquete de: 1
PX26d



924007117121

Emisión de luz máxima

Emisión de luz máxima para condiciones extremas

El alcance Rally ofrece una gran cantidad de luz para conducir en condiciones extremas. Ya que se desarrolló para el uso fuera de la ruta, el alcance Rally te entrega una iluminación perfecta para enfrentar cualquier condición climática o de ruta con un producto de Philips confiable.

Calidad superior con visibilidad mejorada

- Fabricante de bombillas para automóviles galardonado
- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Cambia ambas luces delanteras a la vez para aumentar la seguridad

Perfecto para aquellos que necesitan una salida luminosa máxima

- Salida luminosa alta para ofrecer un rendimiento óptimo

PHILIPS

Especificaciones

Datos del empaque

- EAN1: 8711500472083
- EAN3: 8727900371109
- Tipo de empaque: C1

Descripción del producto

- Tecnología: Luz halógena
- Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance, Luz antiniebla
- Alcance: Rally
- Tipo: H7
- Homologación ECE: Sí
- Denominación: H7-12035RA-CI
- Base: PX26d
- Marcado ECE: E1 22Z

Características eléctricas

- Potencia: 80 W
- Voltaje: 12 V

Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Más luz
- Características destacadas del producto: Emisión de luz máxima

Características de la luz

- Lúmenes: 2000 ±15% lm

Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 12035RAC1
- Código de solicitud: 47208330

Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 192 g
- Alto: 7 cm
- Longitud: 18,5 cm
- Peso neto por unidad: 118 g
- Ancho: 7,5 cm

Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 16,14 g
- Alto: 6,5 cm
- Longitud: 3,5 cm
- Peso neto por unidad: 11,8 g
- Ancho: 3,5 cm
- Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 1

Duración

- Duración: B3/Tc(14 V) = 100/200 h

Destacados

Salida alta

El rango Rally tiene una gran potencia y salida luminosa. Es ideal para aquellos que necesitan una salida luminosa máxima, lo que proporciona el mejor rendimiento incluso en las condiciones más extremas.

Bombillas para automóviles galardonadas



A menudo, nuestras bombillas obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

Cambio por pares

Es muy recomendable que reemplaces ambas bombillas delanteras para lograr un rendimiento de iluminación simétrico.

La elección de los fabricantes de automóviles

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

