



Philips Standard
Señalización e interior
convencional

Tipo de lámpara: FEST 38 mm

12 V
10 W; Paquete de: 10
SV8,5



924636017102

Conduzca con seguridad

Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

Fabricante de equipos originales

- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones
- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

PHILIPS

Especificaciones

Datos del empaque

- EAN1: 8711500487858
- EAN3: 8711500487872
- Tipo de empaque: CPL

Descripción del producto

- Tecnología: Convencional
- Aplicación: Matrícula, Luz interior, Luz de la cajuela
- Alcance: Estándar
- Tipo: Festoon
- Denominación: TOR-12854-CI
- Base: SV8,5

Características eléctricas

- Potencia: 10 W
- Voltaje: 12 V

Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Larga vida útil
- Características destacadas del producto: Calidad de equipos originales

Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 12854CP
- Código de solicitud: 48785873

Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 710 g
- Alto: 10,3 cm
- Longitud: 24 cm
- Peso neto por unidad: 440 g
- Ancho: 16,7 cm

Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 3,55 g
- Alto: 0 cm
- Longitud: 0 cm
- Peso neto por unidad: 2.2 g
- Ancho: 0 cm
- Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 1

Destacados

Diseñadas para varios usos

¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las funciones específicas del vehículo: luces de matrícula, luz de posición/estacionamiento trasera, luces de la guantera, señalización interior, luces de estacionamiento delanteras.

La elección de los fabricantes de automóviles

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips.

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

