



Philips BlueVision
Bombillas para faros
delanteros de vehículos

Tipo de lámpara: PSX24W

12 V
24 W; Paquete de: 1
PG20/7



924670917102

Conducí con estilo

Mejor comodidad visual mientras conduces

Luz blanca neutral con una temperatura de color con hasta 3700 K en las bombillas delanteras. La bombilla Blue Vision es una opción excelente para quienes quieren darle estilo al auto. Alto rendimiento y calidad. Ofrece excelente comodidad visual mientras conduces.

Luz para automóviles de gran calidad y resistencia

- Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a la humedad

Fabricante de equipos originales

- Fabricante de luces para automóviles galardonado
- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

El mejor efecto xenón azul para lámparas halógenas

- Destacá tu vehículo en las calles. Agregá un toque de estilo.
- Cambie ambas luces delanteras al mismo tiempo para mayor seguridad
- Mejor visibilidad y comodidad visual mientras conduces

PHILIPS

Destacados

Más estilo para tu auto


Gracias a la luz blanca de 4000 K, el automóvil resalta en las calles con una luz elegante.

Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2.650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente

Resistencia a la humedad



Solo una lámpara encendida fabricada con cristal de cuarzo (filamento a 2.650 °C, cristal a 800 °C) puede soportar cambios bruscos de temperatura; por ejemplo, soporta sin explotar el goteo de agua fría sobre el cristal caliente de la lámpara, algo que puede suceder al conducir con una lámpara delantera rota y si hay agua en el entorno.

Luces para automóviles premiadas



Con frecuencia nuestras luces obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

La elección de los fabricantes de vehículos

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones estándar en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

Cambio por pares

Se recomienda cambiarlas de par en par para que el rendimiento de iluminación sea simétrico

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es la calidad en la que puedes confiar.

Luz blanca neutral de 3700 K

La luz emitida por las lámparas BlueVision estimula la concentración del conductor, ya que permite una mayor comodidad visual mientras conduce.

Especificaciones

Datos del embalaje

- EAN1: 8727900392999
- EAN3: 8727900393002
- Tipo de embalaje: B1

Descripción del producto

- Tecnología: Convencional
- Aplicación: Luz antiniebla
- Alcance: BlueVision
- Tipo: PSX24W
- Homologación ECE: Sí
- Denominación: HV-12276BV-BI
- Base: PG20/7
- Marcado ECE: E4 2MK

Características eléctricas

- Potencia: 24 W
- Voltaje: 12 V

Especificaciones de marketing

- Beneficios esperados: Estilo
- Características destacadas del producto: Conducir con estilo

Características de iluminación

- Temperatura de color: 3700 K

Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 12276NBVB1
- Código de solicitud: 39299930

Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 246 g
- Altura: 13 cm
- Longitud: 15 cm
- Peso neto por pieza: 96 g
- Ancho: 13,5 cm

Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 18,4 g
- Altura: 12,9 cm
- Longitud: 6,7 cm
- Peso neto por pieza: 9,6 g
- Ancho: 2,7 cm
- Cantidad por paquete / cantidad mínima que se puede pedir: 1



Fecha de publicación
2020-02-03

Versión: 7.0.1

12 NC: 8670 001 31734

© 2020 Philips Lighting Holding B.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com