



Philips Standard  
lámpara para faros  
delanteros de auto

Tipo de lámpara: R2

12 V  
45/40 W; Paquete de: 1  
P45t-41



924743017138

## Calidad de equipos originales

### Calidad de equipos originales

Todos los fabricantes utilizan la luz estándar y la puede encontrar en la mayoría de los autos nuevos. Garantiza eficiencia, calidad y excelente relación entre precio y calidad.

#### Luz para automóviles de gran calidad y resistencia

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Cambie ambas luces delanteras al mismo tiempo para mayor seguridad


#### Fabricante de equipos originales

- Fabricante de bombillas para automóviles galardonado
- Las lámparas automotrices Philips son resistentes a la humedad\*
- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a los rayos UV
- Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

# PHILIPS

## Destacados

### Resistencia a la humedad



Solo una bombilla encendida fabricada con cristal de cuarzo (filamento a 2.650 °C, cristal a 800 °C) puede soportar cambios bruscos de temperatura: por ejemplo, soporta sin explotar el goteo de agua fría sobre el cristal caliente de la bombilla, algo que puede suceder al conducir con un faro delantero roto y si hay agua en el entorno.

### Bombillas para automóviles galardonadas



A menudo, nuestras bombillas obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

### Resistente a los rayos UV



La tecnología de revestimiento especial contra rayos UV de Philips protege a los faros delanteros frente a la nociva radiación ultravioleta, por lo que el cristal de cuarzo con revestimiento UV de Philips es

perfecto para todas las condiciones de conducción y al mismo tiempo garantiza su duración.

### Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien las temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosión. Las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2 650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente

### La elección de los fabricantes de automóviles

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

### Cambio por pares

Se recomienda cambiar ambas luces a la vez para que el rendimiento de la iluminación sea simétrico

### Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

## Especificaciones

### Datos del empaque

- EAN1: 8711500777478
- EAN3: 8711500777492
- Tipo de empaque: C1L

### Descripción del producto

- Tecnología: Convencional
- Homologación ECE: Sí
- Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance
- Base: P45t-41
- Denominación: ASS-12620-CI
- Alcance: Estándar
- Tipo: R2
- Marcado ECE: E1 2B5

### Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Larga vida útil
- Características destacadas del producto: Calidad de equipos originales

### Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 12620C1
- Código de solicitud: 77747860

### Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 3530 g
- Alto: 16,8 cm
- Longitud: 47,5 cm
- Peso neto por unidad: 2500 g
- Ancho: 23,3 cm

### Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 35,3 g
- Alto: 7,6 cm
- Longitud: 4,55 cm
- Peso neto por unidad: 25 g
- Ancho: 4,55 cm
- Cantidad por paquete/cantidad mínima que se puede pedir: 1

### Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Potencia: 45/40 W



Fecha de publicación  
2018-10-14

Versión: 8.0.1

12 NC: 8670 001 29629

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)