



Philips X-tremeVision  
Bombillas para faros  
delanteros de vehículos

Tipo de lámpara: H13

Pack de: 1  
12 V, 60/55 W  
Más luz



928205817104

## Conducir con seguridad

100 % más de visión: potencia tu visión en la carretera

Las lámparas delanteras Philips X-tremeVision proporcionan hasta un 100% más de visión y ofrecen un haz de luz de hasta 35 metros más de longitud que una lámpara estándar. X-tremeVision se ha diseñado con tecnología de vanguardia para proporcionar la luz más brillante.

### El doble de luz para una visibilidad máxima

- X-tremeVision proyecta 35 m de luz más que una lámpara estándar
- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las funciones
- Cambia ambas lámparas delanteras a la vez para aumentar la seguridad
- Mayor comodidad y seguridad para conducir

### Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Fabricante de luces para automóviles galardonado
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE


### Luz para automóviles de gran calidad y resistencia

- Las luces para automóviles de Philips son muy resistentes a la humedad
- Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

# PHILIPS

## Destacados

### Visión 100 % más clara en la carretera



Con un diseño de filamento exclusivo y una geometría optimizada, X-tremeVision incorpora tecnología de vanguardia para ofrecer un rendimiento óptimo y una luz blanca brillante donde más importa.

### La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en opciones estándar en los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

### Cambio de par en par



Se recomienda cambiarlas de par en par para que el rendimiento de iluminación sea simétrico

### Diseñadas para varios usos




¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del vehículo: haz de luz alto y bajo, antiniebla delantera, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de patente, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

### Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que podés confiar.

### Resistencia a la humedad



Solo una lámpara encendida fabricada con cristal de cuarzo (filamento a 2.650 °C, cristal a 800 °C) puede soportar cambios bruscos de temperatura; por ejemplo, soporta sin

explotar el goteo de agua fría sobre el cristal caliente de la lámpara, algo que puede suceder al conducir con una lámpara delantera rota y si hay agua en el entorno.

### Luces para automóviles premiadas



Con frecuencia nuestras luces obtienen el reconocimiento de los expertos en automóviles

### Alta calidad y visibilidad



X-treme Vision te proporciona una mayor capacidad de reacción gracias a un reconocimiento más temprano de los obstáculos y las señales de tráfico. La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.

# Especificaciones

## Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: B1
- EAN1: 8727900353327
- EAN3: 8727900353334

## Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Potencia: 60/55 W

## Información de embalaje exterior

- Longitud: 25,5 cm
- Peso bruto por unidad: 563 g
- Altura: 13 cm
- Peso neto por pieza: 0 g
- Ancho: 19 cm

## Descripción del producto

- Tipo: H13
- Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance
- Denominación: H13-9008XV-CI
- Homologación ECE: Sí
- Marcado ECE: E1 27P
- Alcance: X-tremeVision
- Tecnología: Luz halógena
- Base: P26,4t

## Información del producto embalado

- Longitud: 9,5 cm
- Peso bruto por unidad: 44,54 g
- Altura: 12,9 cm
- Peso neto por pieza: 0 g
- Cantidad por paquete / cantidad mínima que se puede pedir: 1
- Ancho: 4,94 cm

## Especificaciones de marketing

- Beneficios esperados: Más luz
- Características destacadas del producto: Proporcionan hasta un 100% más de visión

## Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 9008XVB1
- Código de solicitud: 35332730

## Duración

- Vida útil: 400 h

## Características de iluminación

- Temperatura de color: 3.350 K
- Lúmenes: 1500 ±15% lm



Fecha de publicación  
2018-03-20

Versión: 4.0.1

12 NC: 8670 001 29628

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)