

Philips X-tremeVision  
lâmpadas para faróis  
automotivos

Tipo de lâmpada: HB3

12 V  
60 W, embalagem de: 2  
P20d



928205917912

## Sinta-se seguro, dirija com segurança

até 100% mais de luz: aumente sua visibilidade na estrada

As lâmpadas para faróis Philips X-tremeVision oferecem até 100% mais luz com um feixe que atinge até 35 metros de distância a mais do que outras lâmpadas comuns. A marca X-tremeVision é projetada com tecnologia de última geração para oferecer o que há de melhor em luz.

### Fabricante de peças originais

- A Philips é a preferida das principais montadoras
- Premiada fabricante de lâmpadas automotivas
- Atendendo ao alto padrão de qualidade da homologação ECE

### Lâmpada para carros de alta qualidade e ultrarresistência

- As lâmpadas automotivas da Philips são resistentes à umidade
- As lâmpadas da Philips são feitas de vidro de quartzo

### mais visão para melhor visibilidade

- A X-tremeVision emite feixes de luz mais longos do que uma lâmpada convencional
- Troque as duas lâmpadas dos faróis ao mesmo tempo para maior segurança
- Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as funções
- Maior conforto e segurança

# PHILIPS

## Destaques

### Escolhido pelas montadoras



Há 100 anos a Philips se mantém na vanguarda da indústria da iluminação automotiva, lançando tecnologias que se tornaram padrão nos carros modernos. Atualmente, um a cada dois carros na Europa e um a cada três em todo o mundo é equipado com lâmpadas Philips.

### Altere em pares



Altamente recomendado alterá-los em pares para desempenho de luz simétrico

### Projetado para vários usos




Qual lâmpada de 12V para qual função? A oferta automotiva Philips inclui todas as funções específicas para carro: farol alto ou baixo, neblina frontal, luz de seta, indicador lateral, luz traseira, luz de freio, luz de ré, luz

para neblina posterior, luzes para placa, lanterna frontal/posição posterior, luzes interiores.

### Homologação ECE

Os produtos e serviços automotivos da Philips são considerados os melhores da categoria no mercado Fabricante de equipamento original e mercado de reposição. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados com as especificações mais exigentes, nossos produtos são desenvolvidos para maximizar o conforto e a segurança de nossos clientes ao dirigir. Nossa linha de produtos é totalmente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender às mais altas exigências ECE. Resumindo, essa é a qualidade na qual você pode confiar.

### Resistência à umidade



Somente uma lâmpada feita de vidro de quartzo (filamento 2650 ° c, vidro 800 ° c) pode resistir a choques térmicos. Isso pode acontecer quando uma gota de água gelada toca a lâmpada quente, comum quando se dirige na chuva com um farol quebrado ou com problema de vedação.

### Lâmpadas automotivas premiadas



Nossas lâmpadas são sempre reconhecidas por especialistas do setor automotivo

### Alta qualidade e visibilidade



A X-treme Vision oferece a você um melhor tempo de reação pois permite que o motorista veja antecipadamente os obstáculos e sinais de trânsito. A luz é uma parte fundamental do ato de dirigir e é a primeira parte do círculo de segurança que realmente ajuda a evitar acidentes. A Philips promove uma proteção de segurança para prevenir acidentes ao aumentar a visibilidade e iluminação da estrada.

### Vidro de quartzo de qualidade



O vidro de quartzo-UV é mais forte que o vidro duro e também é altamente resistente à temperaturas e vibrações extremas, que eliminam o risco de explosão. As lâmpadas com vidro de quartzo da Philips (filamento 2650°C, vidro 800°C) são capazes de resistir à rigorosos choques térmicos. Com resistência a maior pressão no interior da lâmpada o vidro de quartzo-UV produz uma luz ainda mais poderosa

# Especificações

## Informações da embalagem

- Tipo da embalagem: S2/L
- EAN1: 8727900355987
- EAN3: 8727900355994

## Características elétricas

- Voltagem: 12 volt
- Potência em watts: 65 W

## Informações na embalagem externa

- Peso bruto por peça: 0,586 kg
- Altura: 12 cm
- Comprimento: 28,6 cm
- Largura: 14,1 cm
- Peso líquido por peça: 176 g

## Descrição do produto

- Inserir: HB3
- Aplicação: Farol alto, Farol baixo
- Designação: HB3-9005XV-CI
- Homologação ECE
- Marcação ECE: E1 22S
- Linha: X-tremeVision

- Tecnologia: Halógena
- Base: P20d

## Informações sobre o produto fornecido

- Peso bruto por peça: 58,6 g
- Altura: 13,3 cm
- Comprimento: 5,3 cm
- Quantidade no pacote / quantidade mínima: 2
- Largura: 11,0 cm
- Peso líquido por peça: 17,6 g

## Especificações de marketing

- Benefícios esperados: mais luz
- Destaque do produto: Visão até 100% maior

## Informações do pedido

- Entrada do pedido: 9005XVS2
- Código do pedido: 35598728

## Durabilidade

- Vida útil: 400h

## Características da luz

- Lumens: 1500 ± 15% lm



Data de emissão  
2020-02-03

Versão: 10.0.1

12 NC: 8670 001 19439

© 2020 Philips Lighting Holding B.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Philips Lighting Holding B.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Imagens meramente ilustrativas