



Philips X-tremeVision
Lâmpadas Automotivas de
Xenon

Tipo de lâmpada: D2R

12 V
35 W, embalagem de: 1
P32d-3



928507729404

Sinta-se seguro, dirija com segurança

Até 50% mais luminosidade

Produzindo até 50% mais luminosidade, essa solução de iluminação Xenon de alta potência oferece o máximo de brilho para maior visibilidade a fim de atender às necessidades dos mais exigentes motoristas. A Philips Xenon X-tremeVision é a melhor opção para motoristas.

Luz mais brilhante para máxima visibilidade e segurança

- Xenon X-treme Vision é a solução para melhor visibilidade
- Melhor visibilidade para uma condução mais segura
- A Philips é a criadora da tecnologia Xenon HID

Fabricante de peças originais

- A Philips é preferida pela maioria das montadoras.
- Premiada fabricante de lâmpadas automotivas
- Atendendo ao alto padrão de qualidade da homologação ECE

PHILIPS

Destaques

Escolha dos fabricantes de carros



Há 100 anos a Philips se mantém na vanguarda da indústria da iluminação automotiva, lançando tecnologias que se tornaram padrão nos carros modernos. A Philips criou a tecnologia Xenon HID. Atualmente, um em dois carros na Europa e um em cada três no mundo todo é equipado com iluminação da Philips.

Homologação ECE

Os produtos e serviços automotivos da Philips são considerados os melhores da categoria no mercado. Fabricante de equipamento original e mercado de reposição. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados com as especificações mais exigentes, nossos produtos são desenvolvidos para maximizar o conforto e a segurança de nossos clientes ao dirigir. Nossa linha de produtos é totalmente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender às mais altas exigências ECE. Resumindo, essa é a qualidade na qual você pode confiar.

Lâmpadas automotivas premiadas



Nossas lâmpadas são sempre reconhecidas por especialistas do setor automotivo

Maior segurança e visibilidade

O Xenon X-treme Vision permite que o motorista tenha melhor tempo de reação, pois permite que o motorista enxergue e reconheça os obstáculos e sinais de trânsito mais rapidamente. A iluminação é parte fundamental da experiência de dirigir, afinal a luz é a primeira e única parte do ciclo de segurança que efetivamente ajuda a prevenir acidentes. Desta forma, a Philips promove a proteção e segurança, aumentando a visibilidade e a iluminação na rodovia. Além disso, a temperatura de cor de 4800 K aumenta o conforto visual ao dirigir.

Tecnologia Xenon original



As lâmpadas de Xenon HID (High Intensity Discharge) oferecem duas vezes mais luz, para uma condução mais segura em qualquer condição de clima. Isso porque a intensa luz branca produzida pelas lâmpadas Xenon HID é comparável com a luz do dia. Estudos demonstram que a iluminação automotiva em Xenon ajuda os motoristas a se concentrar na via e distinguir obstáculos e sinais de trânsito muito mais rápido do que com as lâmpadas convencionais.

Visão até 50% maior

As lâmpadas Xenon X-tremeVision são desenvolvidas com a tecnologia Xenon da Philips para obter o máximo de desempenho. Ao produzir um feixe mais amplo, o Xenon X-treme Vision ajuda você a enxergar os obstáculos antecipadamente e melhora a percepção lateral. Ele produz maior quantidade de luz, por isso, satisfaz as exigências dos motoristas mais exigentes e mantém o alto padrão de qualidade de um produto original de fábrica, e ainda apresenta desempenho superior.

Especificações

Informações da embalagem

- Tipo da embalagem: C1
- EAN1: 8727900364460
- EAN3: 8727900364477

Descrição do produto

- Tecnologia: Xenon
- Aplicação: Farol alto, Farol baixo
- Linha: X-tremeVision
- Inserir: D2R
- Homologação ECE
- Designação: XE-85126XV-CI
- Base: P32d-3
- Marcação ECE: E1 03U

Características elétricas

- Potência em watts: 35 W
- Voltagem: 85 volt

Especificações de marketing

- Benefícios esperados: mais luz
- Destaque do produto: Até 50% mais luminosidade

Características da luz

- Lumens: 3000 ±250 lm

Informações do pedido

- Entrada do pedido: 85126XVC1
- Código do pedido: 36446033

Informações na embalagem externa

- Peso bruto por peça: 94 g
- Altura: 5,7 cm
- Comprimento: 11,1 cm
- Peso líquido por peça: 36,2 g
- Largura: 9,6 cm

Informações sobre o produto fornecido

- Peso bruto por peça: 47 g
- Altura: 9,3 cm
- Comprimento: 5,4 cm
- Peso líquido por peça: 18,1 g
- Largura: 5,4 cm
- Quantidade no pacote / quantidade mínima: 1

Durabilidade

- Vida útil: B3/Tc = 1500/2500



Data de emissão
2020-02-03

Versão: 7.0.1

12 NC: 8670 001 23701

© 2020 Philips Lighting Holding B.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Philips Lighting Holding B.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Imagens meramente ilustrativas