

Xenon Vision



Philips Vision
Lâmpadas Automotivas de
Xenon

Tipo de lâmpada: D4S

Embalagem com: 1
42 V, 35 W
mais luz



928534524402

Sinta-se seguro, dirija com segurança

Ideal para substituição

A Philips Xenon Vision substitui uma lâmpada queimada enquanto se adapta à cor das restantes graças à sua nova tecnologia de substituição de lâmpada individual. Por isso, ela é ideal como lâmpada substituta e também é econômica!

A referência no caso de substituição de lâmpada Xenon

- A Xenon Vision combina perfeitamente com o Xenon original
- Substitua uma por vez
- A Philips é a criadora da tecnologia Xenon HID

Lâmpada Xenon ultrarresistente de alta qualidade para automóveis

- As lâmpadas da Philips são feitas de vidro de quartzo
- As lâmpadas automotivas da Philips são resistentes à umidade
- As lâmpadas automotivas da Philips são altamente resistentes aos raios UV

Fabricante de peças originais

- A Philips é preferida pela maioria das montadoras.
- Premiada fabricante de lâmpadas automotivas
- Atendendo ao alto padrão de qualidade da homologação ECE

PHILIPS

Destaques

Escolha dos fabricantes de carros



Há 100 anos a Philips se mantém na vanguarda da indústria da iluminação automotiva, lançando tecnologias que se tornaram padrão nos carros modernos. A Philips criou a tecnologia Xenon HID. Atualmente, um em dois carros na Europa e um em cada três no mundo todo é equipado com iluminação da Philips.

Homologação ECE

Os produtos e serviços automotivos da Philips são considerados os melhores da categoria no mercado Fabricante de equipamento original e mercado de reposição. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados com as especificações mais exigentes, nossos produtos são desenvolvidos para maximizar o conforto e a segurança de nossos clientes ao dirigir. Nossa linha de produtos é totalmente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender às mais altas exigências ECE. Resumindo, essa é a qualidade na qual você pode confiar.

Escolha mais econômica

Graças a tecnologia de substituição única, a lâmpada Xenon Vision permite que você substitua uma lâmpada por vez, pois a temperatura de cor irá combinar com a lâmpada inalterada. Ou seja, se o farol de Xenon original de fábrica queimar você pode substituí-lo pela lâmpada de Xenon Vision.

Vidro de quartzo de qualidade



O vidro de quartzo-UV é mais forte que o vidro duro e também é altamente resistente à temperaturas e vibrações extremas, que eliminam o risco de explosão. As lâmpadas com vidro de quartzo da Philips (filamento 2650 °C, vidro 800 °C) são capazes de resistir à rigorosos choques térmicos. Com resistência a maior pressão no interior da lâmpada o vidro de quartzo-UV produz uma luz ainda mais poderosa


Tecnologia Xenon original



As lâmpadas de Xenon HID (High Intensity Discharge) oferecem duas vezes mais luz, para uma condução mais segura em qualquer condição de clima. Isso porque a intensa luz branca produzida pelas lâmpadas Xenon HID é comparável com a luz do dia. Estudos demonstram que a iluminação automotiva em Xenon ajuda os motoristas a se concentrar na via e distinguir obstáculos e sinais de trânsito

muito mais rápido do que com as lâmpadas convencionais.

Resistência à umidade



Somente uma lâmpada feita de vidro de quartzo (filamento 2650 °C, vidro 800 °C) pode resistir a choques térmicos. Isso pode acontecer quando uma gota de água gelada toca a lâmpada quente, comum quando se dirige na chuva com um farol quebrado ou com problema de vedação.

Lâmpadas automotivas premiadas



Nossas lâmpadas são sempre reconhecidas por especialistas do setor automotivo

Substituição de lâmpada individual

Xenon Vision é a lâmpada ideal para reposição do Xenon original de fábrica. Vendida unitariamente, ela é a alternativa mais prática e econômica para troca de apenas uma lâmpada. Com temperatura de cor de 4600 K, tem a mesma temperatura de cor que as lâmpadas de Xenon originais de fábrica novas.

Especificações

Informações da embalagem

- Tipo da embalagem: C1
- EAN1: 8727900364859
- EAN3: 8727900364866

Descrição do produto

- Tecnologia: Xenon
- Aplicação: Farol alto, Farol baixo
- Linha: Vision
- Inserir: D4S
- Homologação ECE
- Designação: XE-42402VI-CI
- Base: P32d-5
- Marcação ECE: E4 0A5

Características elétricas

- Potência em watts: 35 W
- Voltagem: 42 volt

Especificações de marketing

- Benefícios esperados: mais luz
- Destaque do produto: Ideal para substituição

Características da luz

- Temperatura de cor: 4100 K
- Lumens: 3.200 ±450 lm

Informações do pedido

- Entrada do pedido: 42402VIC1
- Código do pedido: 36485933

Informações na embalagem externa

- Peso bruto por peça: 94 g
- Altura: 5,7 cm
- Comprimento: 11,1 cm
- Peso líquido por peça: 36,2 g
- Largura: 9,6 cm

Informações sobre o produto fornecido

- Peso bruto por peça: 47 g
- Altura: 9,3 cm
- Comprimento: 5,4 cm
- Peso líquido por peça: 18,1 g
- Largura: 5,4 cm
- Quantidade no pacote / quantidade mínima: 1

Durabilidade

- Vida útil: B3/Tc = 1 500/2 500



Data de emissão
2017-11-21

Versão: 7.0.1

12 NC: 8670 001 23694

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Imagens meramente ilustrativas