

PHILIPS

Lâmpadas
Automotivas de Xenon


Vision

Tipo de lâmpada: D4S

12 V

35 W, embalagem de: 1

P32d-5



928534524402



Sinta-se seguro, dirija com segurança Ideal para substituição

A Philips Xenon Vision substitui uma lâmpada queimada enquanto se adapta à cor das restantes graças à sua nova tecnologia de substituição de lâmpada individual. Por isso, ela é ideal como lâmpada substituta e também é econômica!

A referência no caso de substituição de lâmpada Xenon

- A Xenon Vision combina perfeitamente com o Xenon original
- Substitua uma por vez
- A Philips é a criadora da tecnologia Xenon HID

Fabricante de peças originais

- A Philips é preferida pela maioria das montadoras.
- Premiada fabricante de lâmpadas automotivas
- Atendendo ao alto padrão de qualidade da homologação ECE

Destaques

Escolha dos fabricantes de carros



Há 100 anos a Philips se mantém na vanguarda da indústria da iluminação automotiva, lançando tecnologias que se tornaram padrão nos carros modernos. A Philips criou a tecnologia Xenon HID. Atualmente, um em dois carros na Europa e um em cada três no mundo todo é equipado com iluminação da Philips.

Homologação ECE

Os produtos e serviços automotivos da Philips são considerados os melhores da categoria no mercado Fabricante de equipamento original e mercado de reposição. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados com as especificações mais exigentes, nossos produtos são desenvolvidos para maximizar o conforto e a segurança de nossos clientes ao dirigir. Nossa linha de produtos é totalmente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender às mais altas exigências ECE. Resumindo, essa é a qualidade na qual você pode confiar.

Escolha mais econômica

Graças a tecnologia de substituição única, a lâmpada Xenon Vision permite que você substitua uma lâmpada por vez, pois a temperatura de cor irá combinar com a lâmpada inalterada. Ou seja, se o farol de Xenon original de fábrica queimar você pode substituí-lo pela lâmpada de Xenon Vision.

Tecnologia Xenon original



As lâmpadas de Xenon HID (High Intensity Discharge) oferecem duas vezes mais luz, para uma condução mais segura em qualquer condição de clima. Isso porque a intensa luz branca produzida pelas lâmpadas Xenon HID é comparável com a luz do dia. Estudos demonstram que a iluminação automotiva em Xenon ajuda os motoristas a se concentrar na via e distinguir obstáculos e sinais de trânsito muito mais rápido do que com as lâmpadas convencionais.

Lâmpadas automotivas premiadas



Nossas lâmpadas são sempre reconhecidas por especialistas do setor automotivo

Substituição de lâmpada individual

Xenon Vision é a lâmpada ideal para reposição do Xenon original de fábrica. Vendida unitariamente, ela é a alternativa mais prática e econômica para troca de apenas uma lâmpada. Com temperatura de cor de 4300K, tem a mesma temperatura de cor que as lâmpadas de Xenon originais de fábrica novas.

Especificações

Informações da embalagem

Tipo da embalagem: C1
EAN1: 8727900364859
EAN3: 8727900364866

Descrição do produto

Tecnologia: Xenon
Aplicação: Farol alto, Farol baixo
Linha: Vision
Inserir: D4S
Homologação ECE
Designação: XE-42402VI-CI
Base: P32d-5
Marcação ECE: E4 0A5

Características elétricas

Potência em watts: 35 W
Voltagem: 42 volt

Especificações de marketing

Benefícios esperados: mais luz
Destaque do produto: Ideal para substituição

Características da luz

Lumens: 3.200 ±450 lm

Informações do pedido

Entrada do pedido: 42402VIC1
Código do pedido: 36485933

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 94 g
Altura: 5,7 cm
Comprimento: 11,1 cm
Peso líquido por peça: 36,2 g
Largura: 9,6 cm

Informações sobre o produto fornecido

Peso bruto por peça: 47 g
Altura: 9,3 cm
Comprimento: 5,4 cm
Peso líquido por peça: 18,1 g
Largura: 5,4 cm
Quantidade no pacote / quantidade mínima:
1

Durabilidade

Vida útil: B3/Tc = 1 500/2 500

