

Philips
PhotoFrame

9 吋

9FF2M4



每張相片都是一個故事

有多少數碼相片深藏於你的電腦中？透過飛利浦 PhotoFrame™ 來欣賞、分享、管理和重現你的回憶，無需電腦亦可以最簡單的方式顯示品質超卓的數碼相片。

打印相片般的頂級顯示質素

- 高像素清晰，為你帶來細膩的相片顯示效果
- 將專業級打印相片的精細色彩展現無遺

豪華設計令你的相片更添價值

- 精選用料和塗飾，令你的相片更添價值
- 四款互換式框架可與你的家居裝飾和個人品味相襯

輕鬆顯示和管理你的數碼相片

- 播放幻燈片、單幅照片、縮圖或顯示時鐘
- 顯示和管理記憶卡或內置記憶體中的相片
- 製作相簿、幻燈片並管理你的相片
- 旋轉、縮放、裁剪、遮掩和對相片新增效果

簡易操控，使用極其方便

- 透過 USB 連接器輕鬆下載電腦中的相片
- 使用交流電或充電式電池運作
- 在預設時間自動開啟 / 關閉螢幕，以便節省電力

PHILIPS

產品特點

高像素清晰顯示效果

極佳高像素清晰螢幕，可以與高品質印刷品同等「真實」的豐富細節和生動色彩顯示你珍貴的相片。

豐富而逼真的色彩

全彩色顯示屏以逼真而活靈活現的色彩展示你的相片，呈現專業級打印相片中的完美色彩效果。

優質的設計和選材

採用高質素設計和精選用料，為你奉上時尚的底座、盡顯個性的相架以及精巧細緻的塗飾，將一種珍貴而高雅的品味展露無遺，讓數碼相架中的照片更添魅力。

互換式框架

為數碼相架選擇一款互換式框架，襯托出你的個人品味，並令家居和辦公室裝飾更添色彩。

多重觀看模式

多種顯示模式可讓你選擇一次顯示一張照片、使用縮圖模式以便快速檢閱與搜尋，或將你最寶貴的相片製成幻燈片。

Memory-Card Manager

Memory-Card Manager 是由兩個內置記憶卡讀取器和特色軟件組成的套裝，你可輕鬆地同步實現直接顯示、編輯、儲存和管理記憶卡相片，而無需使用電腦。

智能相簿

智能相簿可讓你製作和管理相簿，並設定和調整相片幻燈片的轉換效果。

PhotoEffect 精靈

PhotoEffect 精靈是一項簡單易用的功能，可讓你在數碼相架中旋轉、放大、裁剪，甚至將照片的色調調為黑白或褐色。

簡易的 USB 連接

內置的 USB 連接器可輕鬆而快捷地下載電腦中的相片。

使用內置電池或交流電運作

你的數碼相架可以標準交流電提供電力或以內置之充電池以無線方式使用數碼相架。

SmartPower

時間掣可讓你在指定時間開啟或關閉 PhotoFrame，這樣可為環境降低電力消耗，節省高達三分之一的 PhotoFrame 電力成本。



Lead Free

規格

圖像 / 顯示

- 有效可視範圍：169.6 x 111.7 毫米
- 解像度：800 x 480 像素 (可視範圍 680 x 480)
- 可視角度：@ C/R > 10, 120° (水平) / 110° (垂直)
- 使用壽命，亮度 50%: 20000 hr
- 亮度：300 cd/m²

連線

- USB: 至個人電腦

儲存媒體

- 記憶卡類型：Compact Flash type I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia Card, Secure Digital (SD), xD 卡
- 內置記憶體容量：110 到 150 張

便利

- 記憶卡讀取機：內置 (2x)
- 支援的相片格式：JPEG 相片 (DCF 結構), 高達 1200 萬像素
- 支援的放置位置：橫向, 縱向, 相片自動定位
- 按鈕與控制器：2 個按鈕, 5 向迷你搖桿
- 播放模式：全螢幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 專輯管理：創造, 刪除, 編輯, 重新命名
- 相片編輯：Copy, 刪除, 旋轉, 裁剪, 移動
- 相片效果：黑白, 框架, 褐色
- 幻燈片管理：建立幻燈片, 刪除幻燈片, 重新命名幻燈片
- 幻燈片設定：拼貼畫 (單圖), 隨機, 連續, 轉換效果
- 螢幕背景：黑色, 白色, 灰色
- 設定功能：亮度調整, 語言, 狀態, 自動在工作

- 日 / 週末開啟 / 關閉, 蜂鳴開 / 關, 設定時間和日期, 啟用 / 停用時鐘顯示, 備有暫延功能的事件提示, 相片訊源
- 系統狀態：電量, 硬件版本, 電源, 剩餘的記憶體
- 已連線的媒體狀態：連線的媒體, 剩餘的記憶體
- OSD 語言：英文, 法文, 德文, 意大利文, 日文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文
- 隨插即用兼容性：Windows 2000/XP 以上
- 法令認可：BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- 可調節的支架：旋轉, 可調節傾斜度
- 可掛牆安裝 / 安裝在天花板：可掛牆
- 其他便捷功能：兼容 Kensington 鎖

配件

- 附配件：交流 / 直流變壓器, 用戶手冊與電腦軟件 CD, 快速入門指南, 機座, USB 線, 掛牆套件, 4 個互換式框架

尺寸

- 機器尺寸含機座 (闊 x 高 x 深): 260 x 199 x 108 毫米
- 重量：1.05 千克
- 溫度範圍 (操作)：攝氏 0 至 45 度
- 溫度範圍 (儲藏)：攝氏 -20 至 60 度

電源

- 耗電量：(系統啟動, 電池充電中) 12 瓦
- 電池的使用時間：1* hr
- 電池 LED 指示燈：充電 - 閃爍
- 電源 LED 指示燈：操作 - 藍色
- 支援之供電模式：使用交流電電源, 使用電池



出版日期 2019-04-18

版本：3.0.6

12 NC: 8670 000 26504
EAN: 87 12581 30967 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 電池使用時間因溫度、亮度水平和操作類型而定。