



Philips Curion  
带全高清显示屏的一体机

21.5 英寸 (54.62 厘米)

Windows 8.1 操作系统

Intel Core i3-4030U 处理器  
4 GB 内存  
500 GB 硬盘

## 多种功能于一身，更显简约

生动鲜艳的显示效果，充足的电力和存储，飞利浦 Curion Windows 一体机已经成为多产多能的效率中心，集电影屏幕和家庭娱乐于一身。



A222C3WHW

### 强大的电脑性能

- 功能强大的 Windows 8.1 为您带来更多乐趣
- 可扩展的硬盘存储器，存储您的珍贵内容
- 高性能 Intel 处理器，带给您流畅的体验
- OneDrive 存储，一个存储生活中一切文件的地方
- 预装应用程序，让您快速启动
- 4 GB 内存，流畅执行多任务

### 卓越的显示性能

- 16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻
- AH-IPS 显示屏采用宽视角，可带给您卓越的画质
- 超窄边框，呈现出无缝外观

### 对您而言很重要的功能

- USB 3.0 集线器，便于访问和快速充电
- 通过高清网络摄像头、麦克风和扬声器进行实时联络
- 集成式 Wi-Fi，随意自由连接

# PHILIPS

带全高清显示屏的一体机  
21.5 英寸 (54.62 厘米) Windows 8.1 操作系统 Intel Core i3-4030U 处理器, 4 GB 内存, 500 GB 硬盘

A222C3WHW/93


## 产品亮点

### AH-IPS 技术



AH-IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术, 几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同, AH-IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像, 不仅适合观看照片、电影和网页浏览, 而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

### 16:9 全高清显示屏




画质很关键。普通显示屏提供高质量画质, 但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率, 清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩, 眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

### 先进的 Intel 处理器



Intel 处理器将计算能力提升到一个新层次。让您轻松畅享视频和照片编辑、非凡的流畅效果、与友人进行无缝视频聊天以及快速计算的体验。

### 超窄边框



全新飞利浦显示屏采用细窄边框, 最大限度地减少了干扰, 增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏特别适用于多重显示或平铺设置, 如游戏、图形设计和专业应用, 让您感觉好像使用大显示屏一样。

### Windows 提供无限娱乐



使用功能强大的新操作系统, 以您习惯的方式工作并获得更多乐趣。Windows 为您提供诸多新方式, 可个性化定制您的电脑。直接从“开始”屏幕打开 Windows 应用商店, 浏览并下载烹饪、照片、运动、新闻等应用程序。Bing 智能搜索可提供电脑、应用程序和网页上的搜索结果。为使系统保持最新状态, Windows 会自动将更新直接提供给您的设备。

### Microsoft OneDrive



OneDrive 是 Windows 新操作系统内置的免费在线存储服务。将文件保存至 OneDrive 后, 您可以通过您喜爱的所有设备 (包括电脑、平板电脑和手机) 进行访问和共享。

将照片和视频放入 OneDrive, 与友人和家人轻松共享。甚至可以在具有 OneDrive 的笔记本电脑上创建文档, 然后在具有 OneDrive 的 AiO 电脑上从家中完成文档。

### 预装应用程序



飞利浦 Windows 一体机配有完全加载的应用程序, 让您可以快速创建很多工作。通过通讯、邮件和人脉应用程序保持联络。通过日历应用程序保持井然有序。通过照片应用程序记住美好的时光, 通过视频和音乐应用程序即刻呈现欢乐时光。Windows 应用商店提供了不计其数的应用程序。

### 面对面联络



打造生动的个性化体验。集成式高清网络摄像头、麦克风和扬声器, 打造个性化的面对面视频聊天体验!

### 可扩展的存储

即使是移动办公生活方式, 您也可将珍贵记忆和内容存储在一个安全的地方。在可扩展的安全硬盘中访问和存储成千上万张照片或数以千计的歌曲或数以百计的高清电影。



# 规格

## 连接

- USB: USB 2.0 x 3, USB 3.0 x 1
- 音频 (输入/输出): 耳机输出, 麦克风
- 以太网: RJ 45
- SD/MMC 卡插槽: SDHC 卡插槽
- 无线连接: Wi-Fi (内置), 无线局域网 (802.11 b/g/n)
- 麦克风输入
- 网络摄像头: 720P
- 蓝牙: 4.0

## 图片 / 显示

- 面板尺寸: 21.5 英寸 / 54.62 厘米
- 宽高比: 16:9
- LCD 面板类型: AH-IPS LCD
- 背光类型: W-LED 系统
- 出色分辨率: 1920 x 1080, 60 赫兹
- 亮度: 250 cd/m<sup>2</sup>
- 显示屏色彩: 16.7 M
- 对比度 (标准): 1,000:1
- 响应时间 (标准): 14 毫秒
- 视角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R &gt; 10
- 有效显示区: 476.0 (水平) x 267.7 (垂直)

## 操作系统

- 处理器: Intel Core™ i3-4030U 处理器
- Windows 8.1

## 预装应用程序

- 音乐播放器
- 相机
- 电子邮件
- 日历
- 员工
- 照片
- 视频
- OneDrive
- Skype

## 存储介质

- 内置存储器容量: 4 GB DDR3
- 可移动 SDHC 卡
- 硬盘驱动器: 500 G

## 便利性

- 方便用户: 打开 / 关闭电源
- 其它便利性: Kensington 锁
- 相机: 支持 USB 2.0 网络摄像头

## 声音

- 内置音频设备: 2 个 2.0 瓦

## 视频 / 音频播放

- Windows Media player

## 底座

- 倾斜: -5 ~ 20 度

## 功率

- 电源: 100-240 伏交流, 50-60 赫兹, 输出: 直流 19 伏
- 关闭模式: 0.65 瓦 (标准)
- 开启模式: 35.06 (标准), 61.39 (最大)
- 电源 LED 指示灯: 工作 - 白色, 待机模式 - 白色 (闪烁)
- 节能模式: 0.92 瓦 (标准)

## 尺寸

- 带支座的产品 (毫米): 500 x 380 x 182 毫米
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米): 572 x 433 x 161 毫米
- 不带支座的产品 (毫米): 500 x 305 x 32 毫米

## 重量

- 带包装的产品 (千克): 6.31 千克
- 带支座的产品 (千克): 3.90 千克
- 不带支座的产品 (千克): 3.70 千克

## 使用条件

- 海拔: 工作: +12,000 英尺 (3,658 米), 非工作: +40,000 英尺 (12,192 米)
- 温度范围 (工作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小时
- 相对湿度: 20%-80 %
- 温度范围 (存储): -20° C 至 60° C ° C

## 可持续发展

- 环境和能源: RoHS, WEEE
- 可回收包装材料: 100 %

## 合规性和标准

- 审批机构: SRRC

## 机壳

- 颜色: 白色
- 表面: 光面

## 附件

- 随附的附件: 键盘, 鼠标, 网络摄像头



发行日期 2024-03-25

版本: 4.0.1

EAN: 69 51613 90754 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* "AH-IPS" 字样 / 商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。  
\* 内容存储容量因文件类型而异。