



飞利浦
带麦克风的专业 DJ 耳机

50 毫米驱动器 / 封闭式后盖

头戴式
贴耳式耳垫
全折叠



A5PROI

专业 DJ 耳机

与 Armin van Buuren 合作推出

五度荣膺世界最佳 DJ 大奖的 Armin van Buuren 与飞利浦为您共同打造了 A5-PRO 耳机。以他的经验做后盾，A5 专为满足国际 DJ 和业内专业人士的最高标准和
要求精心打造。

面向 DJ 和音频专家

- 精准的原声再现
- 50 毫米驱动器设计，实现 3500 毫瓦功率处理
- 卓越隔音效果，适用于嘈杂的环境
- 封闭式后盖结构，隔音的贴耳式耳垫

长时间佩戴依然舒适

- 90 度旋转耳塞，方便 DJ 监听
- 可拆卸、可更换的舒适耳垫
- 柔软舒适的头带耳垫

功能强大，经久耐用

- 使用线控装置和麦克风在音乐和通话之间进行切换
- 可折叠，非常紧凑，易于存放和携带
- 铝制铰链合金钢头带，耐用性更高

理想的 DJ 附件

- 3 种尺寸可替换式耳垫，适合不同使用

PHILIPS

带麦克风的专业 DJ 耳机
50 毫米驱动器 / 封闭式后盖 头戴式, 贴耳式耳垫, 全折叠

产品亮点

50 毫米驱动器, 具有 3500 毫瓦处理功能




50 毫米高功率钹制驱动器, 具有 3500 毫瓦处理功能 - 无论何种声源。即使是在高音量或高音频输入功率下, 也可提供清晰、动感且无失真的音乐。

90 度旋转耳塞



这些耳机在设计上考虑到了专业 DJ, 每一侧耳机都可实现 90° 旋转, 便于在曲目混音时进行单耳聆听。另外, 当需要临时关注外界声音时, 还可以有效旋转, 实现更随意的聆听。

铝制纹链结构



飞利浦 A5-PRO 兼具坚固的结构和舒适贴合的配戴效果。它具有硬质阳极处理表

面和坚固但轻盈的铝制结构, 是融入气氛活跃 ?? 的 DJ 环境的最佳伴侣。

封闭式后盖结构

封闭式系统阻隔环境噪音。

舒适的耳垫



耳机材料经过精心挑选, 旨在确保长时间佩戴的舒适性并增强了音效。经过精心设计的豪华透气型耳垫可为您带来最佳的人体工程学体验, 而且还可以锁住低音, 阻挡环境噪音。

可折叠, 非常紧凑



DJ 耳机可以折叠, 便于携带和存放, 可在外出时为您带来绝佳的体验。精巧设计和精选组件 (如精心设计的纹链) 使耳机部件易于操控。

A5PROI/00

柔软舒适的头带



软垫头带可提高长时间佩戴的舒适性。

精确的原声再现

原声再现保持真正原汁原味, 可发挥音乐的最佳效果。

卓越的隔音效果

柔软的密封耳垫将双耳与外界隔离, 可让您尽情感受无失真的音乐节拍。

可替换式耳垫



卡口型安装耳垫采用与相机镜头相同的扭转卡入式安全机制。软耳垫可提高长时间佩戴的舒适性。三种尺寸耳垫备选, 适用于各种不同音效环境。

规格

声音

- 原声系统: 已关闭
- 频率响应: 10 – 24,000 赫兹
- 阻抗: 16 欧姆
- 磁铁型: 钹制
- 最大输入功率: 3500 毫瓦
- 灵敏度: 105 分贝
- 扬声器直径: 50 毫米
- 隔音膜: PET

连接

- 线缆接口: 单面
- 线缆长度: 1.3 米 – 4.7 米
- 接头末端: 镀金
- 线缆类型: 线卷

附件

- 适配器插头: 3.5 - 6.3 毫米
- 线卷
- 耳机线缆

包装尺寸

- EAN: 69 23410 73251 1

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
19.5 x 24 x 11 厘米
- 总重: 0.838 千克
- 净重: 0.53 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 自重: 0.308 千克
- 货架摆放类型: 两种

外箱

- 总重: 1.92 千克
- GTIN: 1 69 23410 73251 8
- 外箱 (L x (宽 x 高): 23.2 x 20.4 x 26 厘米
- 净重: 1.06 千克
- 用户包装数量: 2
- 自重: 0.86 千克

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)):
17.5 x 19.5 x 9 厘米
- 重量: 0.405 千克



发行日期 2016-09-20

版本: 5.1.3

12 NC: 8670 001 17683
EAN: 06 92341 07325 11

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com