

PHILIPS

Luftreiniger

Series 800

Entfernt 99,5 % der Partikel mit 3 nm

Farbanzeige für Luftqualität

Bis zu 49 m²

Auto- und Ruhemodus



AC0820/10



Entfernt 99,5 % der luftübertragenen Allergene

Der neue Philips Luftreiniger Series 800 – ein kleines, aber effektives Gerät, das saubere Luft kompakt und einfach in Ihr Zuhause bringt.

Kompakte, aber effiziente Luftreinigung

- Kompaktes Design
- Effektive Luftreinigung

Mühevolle Bedienung mit nur einer Taste

- Intelligenter automatischer Luftreinigungsmodus
- Farbanzeige für Luftqualität in Echtzeit

So leise wie ein Flüstern

- Besonders leiser Betrieb mit gedimmtem Licht im Sleep-Modus

Daten

Leistung

Zimmergröße: Bis zu 49 m²
 CADR (Partikel): 190* m³/h
 Entfernung von Partikeln von 0,3 µm Größe: 99,5 %
 Entfernung von ultrafeinen Partikeln: 0,003 µm
 Entfernt H1N1-Virus: 99,9 %
 Filtert Bakterien heraus: 99 %
 Bewertung der Energieeffizienz: Hoch
 Empfohlene Filterlebensdauer: 12 Monate
 Geräuschleistung: 35 bis 61 dB (A)

Eigenschaften

VitaShield
 AeraSense Technologie
 Luftqualitätsfeedback: AQI-Ring
 PM2,5-Sensor
 Programme: Automatisch, Sleep-Modus, Turbo
 Alarmfunktion zur Erhaltung gesunder Luft
 Lichtsteuerung: Ein/Aus
 Motor: AC

Design und Materialausführung

Farbe(n): Weiß
 Farbe des Bedienfelds: Schwarz
 Bedienfeldtyp: Touchpanel

Technische Daten

Spannung: 220 bis 240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Kabellänge: 1,6 m
 Power: 22 W

Gewicht und Abmessungen

Produktgewicht: 2,4 kg
 Gewicht (inkl. Verpackung): 3 kg
 Produktabmessung (L x B x H): 250 x 250 x 367

Austausch

Integrierter Filter: FY0194

Ursprungsland

Hergestellt in: China

Nachhaltigkeit

Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
 Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W
 Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

Service

2 Jahre weltweite Garantie

Besonderheiten

Intelligente automatische Luftreinigung

Der intelligente automatische Luftreinigungsmodus, der durch einen professionellen Sensor gesteuert wird, erkennt und reagiert automatisch auf selbst kleinste Veränderungen in der Luft.

Farbanzeige für Luftqualität

Die vierstufige Farbanzeige für die Luftqualität in Echtzeit, von blau (gut) bis rot (schlecht), gibt Ihnen die Gewissheit über die Luftqualität in Ihrem Zuhause.

So leise wie ein Flüstern

Im Sleep-Modus sind die Anzeigeleuchten gedimmt. Der Luftreiniger arbeitet nahezu geräuschlos mit 35 dB (A)* und sorgt für saubere Luft, während Sie schlafen. Optimal zur Verwendung im Schlaf- oder Kinderzimmer.

Kompaktes Design

Kompakte Größe, passt leicht an jeden Ort in Ihrem Zuhause. Geeignet für eine Raumgröße von 49 m².*

Effektive Luftreinigung

Entfernt effektiv 99,5 % der Partikel in Nano-Größe von bis zu 0,003 µm (800 Mal kleiner als PM2.5), einschließlich PM2.5, Pollen, Staub und Hautschuppen von Tieren usw.* Entfernt 99,9 % der Bakterien und Viren. Er sorgt dafür, dass Sie stets gesunde Luft atmen.



* CADR getestet von einem zertifizierten, unabhängigen Labor nach GB/T18801-2015.

* Berechnet nach dem Standard NRCC-54013 mithilfe des CADR (Zigarettenrauch)-Resultats, gemäß GB/T18801-2015 geprüft.

* Dabei handelt es sich um die theoretisch für eine einmalige Reinigung benötigte Zeit. Für deren Berechnung wird die CADR 190 m³/Std. durch die Raumgröße von 48 m³ geteilt (vorausgesetzt, der Raum hat eine Grundfläche von 20 m² und eine Deckenhöhe von 2,4 m).

** Die Effizienz von 5,33 cm/s wurde bei einem Luftstrom am Filtermedium in einem Labor eines Drittanbieters getestet. Der Filter wurde durch iUTA mit NaCl-Aerosol nach DIN71460-1 getestet.