

# PHILIPS

## 空气净化器

### Philips 2000 series

去除 PM 2.5、甲醛

颗粒物 CADR 344 m<sup>3</sup>/h

APP 远程监控

可视化空气质量



AC2890/00



## 长久保护，持久健康

### 智能连接，享受洁净空气

飞利浦 2000i 系列空气净化器配备可与专业级媲美的检测器可自动监测室内空气，通过显示屏和连接的 APP 实时反馈空气质量，并自动净化，提供洁净空气。此外，根据室内外空气质量，APP 可为您提供空气质量管理的建议。

#### 出众的净化效果

- VitaShield 轻松净化大于等于 0.2 微米的细颗粒物

#### 智能净化

- 自动监测并净化空气
- 空气质量数字反馈
- 3 种自动模式：去 PM2.5 模式、抗敏模式、除菌模式

#### 搭配空气质量 APP

- 可随时随地控制净化器
- 实时追踪室内外空气质量
- 根据推送建议打造美好的生活方式。

#### 人性化的设计

- 睡眠模式下噪音低 (20.5 dba)

# 产品亮点

## VitaShield IPS 微护盾科技



VitaShield IPS

采用空气动力学设计的 VitaShield IPS 微护盾搭载加厚专业纳米级高效劲护滤网可有效去除小至 0.02 微米\*的颗粒物（比 PM2.5 小 100 倍以上），包括过敏原、细菌和部分病毒。还可以为您提供对甲醛、甲苯和总挥发性有机化合物等有害气体的防护。它采用 AeraSense 灵智感应技术，智能操作，为您提供洁净的空气，让家人安心。

## AeraSense 灵智感应技术



AeraSense

AeraSense 灵智感应技术是飞利浦特有技术，性能可媲美实验室级别空气质量传感器。它具有卓越的准确度和高效率，可感测细微的室内空气变化，持续监测室内空气微粒，然后巧妙地自动调节净化器，以保持洁净的空气并提供实时反馈。

## 可视化空气质量



AeraSense 灵智感应技术可通过空气净化器的数字显示屏和仪表板的色彩环实时显示您的 PM2.5 水平。数字显示屏可以实时反馈室内PM2.5指数，同

时彩色环可提供总体空气质量反馈，从蓝色（良好的污染物和颗粒水平）渐变到红色（较差的污染物和颗粒水平）。

## 3 种自动模式




飞利浦全新的净化器为您提供 3 种智能净化设置，包括一体化解决方案去PM2.5模式、专为敏感人群设计的抗敏模式以及功能强大的除菌模式。您可以任选一种模式进行净化。

## 远程控制净化器



连接至阿里智能家庭平台后，您就可以随时随地地控制空气净化器，包括选择多种模式，更改风扇速度，设置定时器，或者查看您滤网的使用寿命。这些都可通过APP轻松完成。

## 追踪空气质量



使用APP监测您的室内外空气质量。智能空气净化器持续向APP提供室内空气质量数据，结合室外空气质量数据，为您提供完整的室内外空气质量情况。您也可以追踪查看历史数据。

## 智能建议推送

根据室内外空气质量，APP可为您提供空气质量管理的建议，净享洁净空气。

## 低噪音



处于睡眠模式时，净化器会调低其风扇速度和噪音级别，以保证舒适的夜间睡眠。净化器上的指示灯也可以调暗和/或关闭，以适应您的偏好。

# 规格

## 性能

过滤PM2.5: 一个小时后 > 99 %  
甲醛 CADR: 200 m<sup>3</sup>/h  
颗粒物 CADR: 344 m<sup>3</sup>/h  
过滤细菌: 0.5 小时内 99.9 %  
适用面积: 24-41 平方米

## 功能

空气质量反馈: 空气质量显示环, 数字  
PM2.5 传感器

## 设计和外观

控制板颜色: 黑色  
颜色: 米色  
机身材料: 塑料

## 技术规格

电线长度: 1.6 米  
频率: 50/60 赫兹  
功率: 11-60 瓦  
电压: 220 伏

## 重量和尺寸

重量 (含包装): 9.3 千克  
产品重量: 7.7 千克  
包装尺寸 (长 x 宽 x 高): 412 x 294 x 612 毫米  
产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 359 x 240 x 558

## 替换

滤网: FY2428

## 原产地

原产地: 中国

## 可持续发展

待机功耗: < 0.5 瓦

