

PHILIPS

空气净化器

颗粒物CADR 245 m³/h

甲醛CADR 65 m³/h

AC4074/01



长久保护,持久健康

具有健康空气保护锁

时尚飞利浦空气净化器, 让您呼吸健康空气。其专业过滤系统可以有效过滤掉细菌、过敏原和有害媒介。健康空气提醒指示灯和健康保证智能锁确保您持久享受健康的空气。

健康空气

- 具有专业过滤系统
- 智能感应器可为您提供室内空气质量反馈
- 高速强风功能可高速清洁空气

始终

- 当需要更换过滤网时, 滤网更换提醒指示灯会发出提示
- 健康空气智能锁确保您持久呼吸健康空气

简约

- 自动运行模式, 操作轻松
- 智能夜间模式以静音低速运行
- 4 级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
- 5 档风扇速度设定让您调节所需的风速



产品亮点

健康空气滤网更换提醒指示灯



需要更换对应滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。

高速强风功能

在高速强风模式下，高速运转的风扇可迅速提供健康空气。

健康空气智能锁



健康空气智能锁功能可确保您持久享受健康空气。当滤网被严重污染时，机身将被锁定，避免二次污染。当对应滤网污染并且必须予以清洁或更换时，健康空气滤网更换提醒指示灯会提示您更换或清洁对应滤网。如果用户未及时进行清洁或更换相应滤网，产品将停止运行并被锁定。

自动运行模式

自动运行模式，操作轻松。内置传感器（微粒）可测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内的空气质量。多个彩色指示灯可为您指示实际空气质量：当空气质量不够理想时，指示灯会呈红色、深紫色和紫色；当空气又变得洁净健康时，指示灯将呈蓝色。

智能夜间模式



在自动模式下，室内光线变暗时，产品会自动切换至夜间模式。在夜间模式下，产品会自动切换至较低的活动级别，指示灯将熄灭（电源开/关指示灯除外），风扇速度和噪音级别将降低，能耗大幅度降低。如果室内光线变亮并保持 5 分钟以上，则产品将恢复正常操作。在夜间模式下，自动控制功能将处于活动状态。如果空气洁净，产品将停止运转。如果空气质量恶化，产品将以较低的级别活动，且指示灯仍保持熄灭状态。

4 级空气质量指示灯



4 级空气质量指示可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 非常好；深紫色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差

5 档风扇速度调节



5 档风扇速度设定让您可以根据所需的风速（控制面板和调节环上有风扇速度指示）

专业过滤系统

专业过滤系统采用 4 重过滤清除空气中的有害媒介：第 1 重，抑菌预过滤网可滤除毛发和灰尘等较大颗粒。第 2 重，HEPA 滤网和多功能过滤网组合可去除大于 20 纳米的微小颗粒，包括某些病毒*。第 3 重，活性炭过滤网能够有效去除异味和有害气体。第 4 重，HEPA 过滤网具有抗菌涂层，可有效过滤细小的灰尘，抑制细菌和霉菌。

智能感应器

全功能操作，确保使用无忧。内置传感器（颗粒）评估室内的空气质量，自动选择适当的速度设置，保证室内的空气质量。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。

规格

性能

颗粒物CADR 洁净空气量: 245 m³/h
过滤细菌: >98**** %

替换

活性炭过滤网: AC4143

重量和尺寸

包装尺寸 (长x宽x高): 290 x 450 x 740 毫米
产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 200 x 355 x 640 毫米
重量 (含包装): 9.5 千克
产品重量: 7.2 千克

原产地

原产地: 韩国

设计和外观

空气质量传感器: 颗粒
颜色: 金属银色, 银杏色
风扇速度指示: 控制面板上
装饰环材料: 铝制
机身材料: ABS塑料

技术规格

电线长度: 1.6 米
频率: 50 赫兹
噪音级别: 34 (安静) - 60 (特级强风) 分贝 (A)
电压: 220 伏
额定功率: 30 瓦

