

PHILIPS

空气净化器

颗粒物CADR 130 m³/h

颗粒物CCM P3

甲醛CADR 44 m³/h

ACP027/01



持久保护，健康新居

特有复合高效去甲醛滤网

使用飞利浦健康新居系列空气净化器享受健康新居。它的特有复合高效去甲醛滤网可立即清除甲醛等有害气体。健康空气滤网更换提醒指示灯确保您持久享受健康的空气。

健康空气

- 特有复合高效去甲醛滤网
- 智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈
- 快速模式可即时以最高速度清洁空气

持久除湿


- 当需要更换过滤网时，滤网更换提醒指示灯会发出提示

简约

- 3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别
- 3级风速设定让您可以根据需要来调整风速
- 设置简单的1/4/8小时定时器
- 自动运行模式，操作更轻松

产品亮点

去甲醛滤网



特有复合高效去甲醛滤网可清除空气中的污染物，尤其是甲醛等有害气体。预过滤网可先滤除头发、宠物毛发等较大颗粒和常见的室内灰尘。特有复合高效去甲醛滤网采用德国技术和特殊处理的活性炭，可立即清除含有甲醛的气体和其他有害气体。此外，该过滤网还可以有效滤除过敏原和细菌。

智能感应器

智能传感器可为您提供清晰的室内空气质量反馈。

健康空气滤网更换提醒指示灯

当需要更换过滤网时，健康空气滤网更换提醒指示灯会立即向您发出提示。如果没有及时更换滤网，产品将停止运转，以避免二次污染，因为对应滤网已污染。保证您总是可以享受健康空气。

快速模式



快速模式可即时以最高速度清洁空气。

3级空气质量指示灯



3级空气质量指示灯可清晰地显示空气质量级别：蓝色 - 良好；紫色 - 一般；红色 - 差。

3级风速设定

3级风速设定让您可以根据需要来调整风速

设置简单的 1/4/8 小时定时器

产品在设定的小时数内运行，并在设定的时间过完后自动关闭。

自动运行模式

自动运行模式，操作更轻松。内置的智能空气质量传感器可准确测量室内的空气质量，并自动选择相应的风速设定来保证室内空气处于上佳质量。

规格

设计和外观

空气质量传感器: 颗粒
机身材料: ABS塑料
颜色: 紫色, 白色

性能

颗粒物CADR 洁净空气量: 130 m³/h
过滤细菌: >99 %

技术规格

电线长度: 1.6 米
频率: 50 赫兹
噪音级别: 36 (最低) - 53 (最高) 分贝 (A)
电压: 220 伏
额定功率: 30 瓦

原产地

原产地: 中国

过滤网替换

甲醛过滤网: AC4127 (集成预过滤网和飞利浦第三代复合高效M&H去甲醛滤网)

重量和尺寸

包装尺寸 (长x宽x高): 421 x 273 x 611 毫米
产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 333 x 186 x 510 毫米
重量 (含包装): 6.0 千克
产品重量: 4.5 千克

