

PHILIPS

空调扇

Series 2000

上下双水箱

机身一体化，防尘

遥控 + 触摸屏控制

负氧离子

ACR2122C



自然制冷，轻松方便

凉风吹走夏日炎热

注水方便，减少您的工作量；负离子净化，让您尽享自然环境；机身一体化，防尘、易清洗；遥控+触摸屏控制，使用方便

环保节能，延长使用寿命

- 空调好伴侣。长时间使用，不会引起头痛。
- 低噪音，营造图书馆般安静氛围。
- 负离子有助于中和灰尘，清新空气

智能让生活更轻松

- 机身一体化，防尘
- 底部配有脚轮，轻松移动
- 遥控 + 触摸屏控制，选择您喜欢的选项。
- 屏幕熄屏功能让您睡个好觉。
- 24 小时定时，时刻记得您的喜好。

强大的制冷系统

- 3 种风速，满足您的需求
- 同时制冷和加湿，保持空气湿润
- 左右摆动，广角送风。
- 上下两个大水箱，减少工作量

产品亮点

3种风速

使用3种不同风速，满足您的各种需求。

制冷和加湿

通过风力涡轮送风系统和湿帘物理制冷系统，同时进行制冷和加湿，让您远离干燥。

防尘

空调扇机身设计简单，防尘，易于清洁。

轻松移动

使用手柄方便移动，尽享无处不在的清凉。隐藏式脚轮方便老人和儿童轻松移动，同时提升外观美观。

节能

空气流通，平衡室温，快速制冷；温度恒定，睡眠惬意。舒适节能。

左右摆动

通过适当的摆动角度，大范围制冷，改善气流，快速降低室温，享受无处不在的清凉和舒适。

低噪音

专用马达降低噪音，提供安静平和的环境。噪音低，尽享清凉。

负氧离子净化

负离子净化，释放负离子，清新空气。畅想自由呼吸。

遥控 + 触摸控制

多一种选择，多一份便捷。满足不同人群的需求。遥控方便老人，避免起身。

屏幕熄屏

屏幕熄屏功能，夜晚没有灯光，让您拥有良好的睡眠。

上下双水箱

上下两个大水箱，可长时间制冷。顶部注水设计，无需向下弯曲。使用冰晶盒，有效制冷水箱中的水。

24小时定时

定时关闭。自动关闭，不用担心感冒。根据您的时间表制定个性化方案。

原产地

国家/地区: 中国

设计和外观

颜色: 白色 + 黑色

材料: 阻燃 ABS 塑料

功能

左右摆动: 60 度

上下摆动: /

风速模式: 3

风速: 3 种模式

技术规格

频率: 50 赫兹

额定电功率: 75 瓦

电压: 220 伏

使用类型

控制模式: 遥控器 + 触摸屏

加水模式: 拉动 + 顶部加水类型

保修

整机: 两年保修

工作系统

制冷系统: 水循环制冷

