




Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

Avec connecteur à 30 broches
pour iPod et iPhone
8 W



AD330

Profitez de la musique de votre iPod/iPhone

Avec ses haut-parleurs intégrés munis du système Bass Reflex, cette station d'accueil produit un son puissant aux basses riches et profondes. Très pratique, elle vous permet par ailleurs de recharger votre iPod ou votre iPhone sans que vous ayez besoin de le retirer de son étui protecteur.

Crystal Clear Sound

- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes
- Technologie de blindage pour bloquer les interférences provenant du téléphone mobile
- Puissance de sortie totale de 8 W eff.

Profitez de votre musique préférée

- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant
- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur

Polyvalence avancée

- Encastrez votre iPod/iPhone dans la station sans le sortir de son étui
- Ultracompact pour tous les styles de vie

PHILIPS

Haut-parleur avec station d'accueil
Avec connecteur à 30 broches pour iPod et iPhone, 8 W

Spécifications

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1^{re} génération, iPod nano 2^e génération, iPod nano 3^e génération, iPod nano 4^e génération, iPod nano 5^e génération, iPod nano 6^e génération, iPod touch, iPod touch 2^e génération, iPod touch 3^e génération, iPod touch 4^e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Son

- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie: 8 W eff.

Connectivité

- Entrée MP3: Entrée ligne stéréo 3,5 mm



Alimentation

- Bloc d'alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz

Accessoires

- Adaptateur c. a./c. c.

Commodité

- Périphérique de chargement: iPod, iPhone

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 260 x 103 x 131 mm
- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 354 x 136 x 167 mm
- Poids de l'appareil: 1,8 kg
- Poids incluant l'emballage: 1,3 kg

AD330/37

Caractéristiques

Système de haut-parleurs Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur des graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Entrée MP3



L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.

Station d'accueil pour iPhone/iPod acceptant les étuis



Le port à ressort de la station d'accueil permet d'insérer facilement tout modèle d'iPod ou d'iPhone, sans nécessiter un adaptateur particulier. De plus, il fonctionne même avec la plupart des étuis protecteurs – il suffit d'insérer votre appareil tel quel. Vous pouvez désormais profiter sans souci de votre musique.



Date de publication
2014-08-13

Version: 3.1.2

12 NC: 8670 000 93794
UPC: 6 09585 22864 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com