




Philips  
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle  
Kellonäyttö



AD713

## Musiikkia iPodista/iPhonesta

Tyylikäs telakointiasema, jossa on sisäiset bassorefleksikaiuttimet, toistaa basson täyteläisenä ja äänen voimakkaana. Telakointiasemassa voit ladata iPodin/iPhonen ilman suojakotelon poistamista.

### Rikas ja selkeä ääni

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Kokonaislähtöteho 20 W RMS


### Helppokäyttöinen

- Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan
- Kellon automaattinen synkronointi, kun iPod/iPhone on telakoitu
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

**PHILIPS**

## Kohokohdat

### Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia



Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

### Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä.

Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

### Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan



Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovittimia. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhonen sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.

### Kellon automaattinen synkronointi



Telakointijärjestelmä synkronoi kellon automaattisesti muutaman sekunnin kuluessa, kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu. Kätevän toiminnon ansiosta sinun ei enää tarvitse asettaa aikaa manuaalisesti.

## Tekniset tiedot

### iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt, Värinäytöllinen iPod, iPod, 5. sukupolvi

### iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Lähtöteho: 20 W RMS

### Liitännät

- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

### Virta

- Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

### Lisätarvikkeet

- Verkkolaite

### Käyttömukavuus

- Latauslaite: iPod, iPhone
- Näyttöparannukset: kirkkaudensäätö
- Kätevä käyttö: Uniajastin
- Automaattinen ajan synkronointi

### Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 290 x 158 x 113 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 320 x 206 x 149 mm
- Kokonaispaino: 2 kg
- Paino: 1,5 kg



Julkaisupäivä 2016-09-20

Versio: 2.1.5

12 NC: 8670 000 84698  
EAN: 08 71258 16257 26

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)