

# PHILIPS

## 行车记录仪

### ADR600

高清优质

碰撞检测



ADR60BLX1



## 您的可靠见证人

### 碰撞检测

享受驾驶的乐趣，飞利浦行车记录仪可在意外情况发生时为您提供保护。凭借智能自动功能和卓越的视频性能，在任何情况下均能提供清晰明了的见证。

#### 随时提供公正的见证

- 碰撞检测和紧急情况录像
- 即时回放戳记证据

#### 紧急情况支持，轻松可靠

- 自动录制

#### 各种驾驶条件下均可呈现清晰图像


- 各种驾驶条件下均可呈现清晰图像

#### 原装设备质量

- 超强抗振和耐热

# 产品亮点

## 各种条件下均可呈现清晰图像



用高清优质清晰度捕捉细节，具有出众的日夜影像品质并且在所有速度下无缝循环录制

## 紧急情况支持



在碰撞的情况下，紧急情况录像将自动保存，保护证据，以免覆盖。

## 轻松可靠



一旦启动汽车，行车记录仪就会自动开始运行。

## 随时提供公正的见证



即时回放戳记证据以澄清现场责任，从而支持并加快保险索赔处理

## 原装备质量



超强抗振和耐热

# 规格

## 产品描述

规格: ADR600

光圈范围: F/#1.8

自动曝光

自动白平衡

自动录制

碰撞检测和紧急情况录像

显示屏: 2 英寸液晶显示屏 480\*234 点

文件格式: MOV AVC 音频压缩 /H.264 视频压缩

固定镜头: 广角镜头, FOV 126 (对角线)

G-sensor

夜视改善功能: 否

接口: 迷你 USB2.0、HDMI、Micro SD 卡槽、麦克风、扬声器

内存: 64Mb SPI 闪存

语言: 英语、中文、日语等

液晶显示屏自动关闭

工作温度: 0 ~ 65 °C

随机存取存储器: 64M x 16 位 (1GB) DDR2

SDRAM

录音介质: Micro SD 卡 (class 4 或更高, 最大 32GB)

录制时间: 16GB 时 280 分钟, 高清优质

无缝循环录制

储存温度: -20 ~ 70 °C

技术: 行车记录仪

视频分辨率: 高清优质 (1280x720)@30fps

## 包含附件

附件: 迷你 USB 车载充电器, 3 米安装支架, 快速指南

功率: 2-24 伏车载适配器

电源线长度: 4 米

## 重量和尺寸

包装盒尺寸 (长x宽x高): 155 x 140 x 90 毫米

包装盒重量: 355 克

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 72.8x 53.3x 31.34 毫米

产品重量: 60 克

