



Philips ADR610  
Автомобильный  
видеорегистратор

Full HD 1080p

Автоматическое обнаружение  
столкновения  
Индекс и показатель уровня  
утомляемости



ADR61BLX1

## Ваш личный ангел-хранитель на дороге

с функцией обнаружения столкновений и показателем уровня утомляемости

Повысьте безопасность благодаря автомобильному видеорегистратору Philips, который поможет исключить возникновение непредвиденных ситуаций на дороге. Надежные интеллектуальные функции и превосходное качество видеоизображения — точные и своевременные данные.

### Простое и удобное решение для вашей безопасности

- Автоматическая запись сразу после включения зажигания
- Автоматическая запись при столкновении и экстренная запись
- Индекс и показатель уровня утомляемости

### Кристально чистое изображение при любых условиях на дороге

- Высокая детализация благодаря разрешению 1080p Full HD

### Всегда объективные данные

- Мгновенное воспроизведение для получения достоверных данных

### Разработано и протестировано для использования на дороге

- Подходит для самых тяжелых условий эксплуатации
- Сертификация CCC/CE/FCC для безопасной установки и эксплуатации

**PHILIPS**

## Особенности

### Автоматическая запись



#### Automatic recording

Запись начинается автоматически после того, как вы включите зажигание.

### Обнаружение столкновений



#### Collision detection

При столкновении автоматически включается функция экстренной записи для обеспечения неопровержимых доказательств и защиты от перезаписи.

### Индекс уровня утомляемости водителя



#### Fatigue index

Индекс усталости отображает изменение физического состояния водителя. Когда

водителю необходим отдых, включается автоматическая система звуковых и визуальных оповещений.

### Full-HD



#### Full HD

Высокая детализация изображения благодаря разрешению 1080p Full HD

### Достоверные данные



Моментальное видеовоспроизведение для определения точных данных. Неопровержимые доказательства для быстрого решения вопросов о возмещении страховых убытков

### Термостойкость и устойчивость к вибрациям

Автомобильный видеореги­стратор Philips изготовлен из высококачественных компонентов, обеспечивающих устойчивость к вибрациям и экстремальным температурным условиям.

### Сертификация CCC/CE/FCC

Автомобильный видеореги­стратор Philips отвечает требованиям международной сертификации и прошел тестирование на устойчивость к электромагнитным помехам, таким как сигнал GPS или мобильного телефона.

## Характеристики

### Описание изделия

- Обозначение: ADR610
- Технология: Видеореги­стратор
- Языки: Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, польский и русский
- Интерфейс: Mini USB 2.0, HDMI, динамик
- Использовать при температуре: от 0 до 65 °C
- Температура хранения: от - 20 до 70 °C
- Формат файлов: Сжатие видеоданных .MOV, H.264
- Фиксированный объектив: Широкоугольный, FOV 100° (по диагонали)
- Внутренняя память: 64 МБ, SPI Flash
- Запоминающее устройство с произвольной выборкой: 64 М x 16 бит (1 Гбит/с) DDR2 SDRAM
- Время записи: 200 мин при 16 ГБ (для Full HD)
- Дисплей: 2", ЖК-дисплей
- G-датчик: Да
- Автоматическая настройка экспозиции: Да
- Авторегулировка баланса белого: Да
- Улучшенная видимость в ночное время суток: нет
- Автоотключение ЖК-дисплея: Да
- Непрерывная циклическая запись: Да
- Автоматическая запись: Да
- Диапазон диафрагмы: F/2.0
- Обнаружение столкновений: Да
- Автоматическое наложение даты и времени: Да
- Датчик изображения: 3,1 МП, CMOS
- Видео­раз­решение: Full HD (1920 x 1080p), 30 кадров/с
- Резервное копирование файла: Да
- Запись медиаконтента (внешняя память): Карта памяти Micro SD (до 32 ГБ)

### Информация об упаковке

- EAN1: 6947939174027
- EAN3: 6947939174034

### Аксессуары в комплекте

- Аксессуары: Кабель 12 В, кронштейн
- Длина кабеля питания: 4 м
- Питание: Автомобильный адаптер 12 В

### Вес и габариты

- Размеры изделия (Д x Ш x В): 72,8 x 53,3 x 31,34 миллиметра
- Вес продукта: 60 г
- Вес упаковки (включая устройство): 270 г

### Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Ваш помощник на дороге
- Характеристики изделия: с функцией оповещения об усталости

### Логистические данные

- EAN: 6947939174027
- Код изделия: 17402730
- Количество в упаковке: 10
- Справочные данные: ADR61BLX1



Дата выпуска 2019-08-27

Версия: 9.0.1

12 NC: 8670 001 29471

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Philips Lighting Holding B.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)